

# F80-4K9

9,000 流明、4K UHD、DLP 荧光粉激光投影机

3D  
READY



24/7  
OPERATION

HDBaseT  
COMPLIANT

4K  
UHD

9K  
LUMENS



- 非凡的图像与卓越的色彩表现
- 超高的安装灵活性
- 3D 功能

巴可 F80 投影机的出色图像质量和激光磷粉光源，确保您能提供非凡的体验，同时节省时间和成本。此投影机专为固定安装而设计，适用于博物馆、董事会会议室和礼堂等多种应用场合。由于具有 3D 功能，此投影机还非常适合主题公园黑暗乘骑游乐设施和交互式体验。

## 卓越的图像质量

F80-4K9 以 4K

超高清分辨率提供令人惊叹的图像，具有高细节水平和高度饱和的色彩，可始终实现准确的色彩再现。此外，它还具有强大的巴可 Pulse 处理功能，该功能支持单步处理 (SSP)，可实现更清晰的图像和更短的延迟。

## 前所未有的商业价值

使用此投影机，您可以延长正常运行时间，同时降低成本。凭借激光磷粉光源和先进的冷却功能设计，无需更换灯泡便可实现超长的运行时间，因此能够节省大量维护和耗材成本。

## 超高的安装灵活性

F80-4K9

在投影机位置和方向上具有更大的灵活性，因为它可以在任何方向上运行。F80-4K9 具有广泛的全玻璃镜头和较大的镜头移位范围，几乎适用于任何投影机配置。

## 技术规格

## F80-4K9

### 一般规格

投影机类型	单片 DLP 激光磷粉投影机
分辨率	3840 x 2400 (4K UHD) / 2716 x 1600 (固有 WQXGA)
亮度	9000 中心流明*
	8500 ANSI 流明
	9600 ISO 流明
亮度均匀性	> 90%
对比度	1200:1 (顺序), 10000:1 (动态*)
光源	激光磷粉
光源使用期限	> 20000 小时 (普通模式), > 12000 小时 (静音模式), > 40000 小时 (长寿模式), > 12000 小时 (高亮度模式)
宽高比	16:10
色彩空间	Rec. 709
安装角度	360° 任意角度安装
封装 DLP™ 内核	是
24/7 operation	有**
色彩纠正	P7 RealColor
CLO	是*
梯形纠正	是
图像处理	内置变形和融合引擎
3D	兼容主动立体3维*/被动立体
镜片类型	GLD/FLDX/FLD+ (需要镜头适配器)
光学镜片移动	镜头移动高达125%，取决于镜头。电动变焦、对焦、水平和垂直移位
输入	12G-SDI、2x DP 1.2、2x 双链路 DVI-D、HDBaseT、HDMI 2.0 (HDCP 2.2, HDR10)、RJ 45 以太网、DMX 输入/输出*、RS232 输入、2x USB、12V 输出
输入分辨率	更高4K UHD @ 60Hz / 更高2560 x 1600 @ 120Hz
软件工具	投影机工具组
控制	IR、RS232、RJ45、XLR 有线
网络连接	10/100 以太网、RJ45
电力要求	100-240V/50-60Hz
功率消耗	950 W (额定), 1100W (更大)
待机功耗	
每小时 BTU	3250 BTU/小时 (额定), 3800 BTU/小时 (更大)
噪音级别 (典型, 25°C/77°F 时)	35 dB(A)
工作温度	10 °C (50 °F) -40 °C (104 °F) (更高海拔1500m) / 10 ° (50 °F) -35 °C (95 °F) (更高海拔3000m)
操作湿度	20-80% 相对湿度 (非冷凝)
存储温度	-20 -60 °C
存储湿度	20-90% 相对湿度 (非冷凝)
尺寸 (宽 x 长 x 高)	480 x 680 x 227 毫米 / 18.9 x 26.7 x 8.9 英寸
净重	25.5 千克 / 56.2 磅
标准配件	电源线、无线遥控器
认证	CE、FCC A类、cNemkoUS、CCC、EAC、KSA、RCM、UkrSEPRO
保修期	限定为3年零件和人工。延保至5年
*	* 使用 GLD 1.43-2.12:1 广角镜头测量
	** SW 可升级。详情请联系巴可授权代表。

生成于: 30 May 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看 [www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn) 以了解最新规格。