


Panoramica KVD-5521D

Videowall LCD da 55" con cornice ultra stretta (UNB) per applicazioni entry level e di fascia media



- **Luminosità 500 Nit, generazione UNB**
- **Colore e luminosità tra moduli di qualità straordinaria**
- **Configurazione e interfaccia di controllo del videowall intuitiva**
- **Calibrazione automatica della luminosità e del colore Sense X con sensori integrati**
- **Soluzione senza ventola per prestazioni silenziose**
- **Consumo energetico ridotto**
- **Pacchetti di servizi opzionali della durata di 5 anni**

Il nuovo OverView KVD-5521D di Barco è un pannello LCD da 55" ad alte prestazioni con luminosità di medio livello (500 cd/m² tipico) e costi ottimizzati, dedicato all'uso in applicazioni videowall modulari. Con una larghezza della cornice UNB di 3,4 mm, colori eccezionali e un consumo energetico ridotto rispetto ai modelli precedenti, OverView KVD-5521D offre un grande valore per le applicazioni entry level e di fascia media.

Un'immagine perfetta con calibrazione automatica del colore e della luminosità

OverView KVD-5521D fa parte del portafoglio di videowall LCD OverView altamente rinomato e leader del settore di Barco, che integra la piattaforma premium Barco UniSee. L'innovativo sistema Sense X, il sistema automatico di calibrazione del colore e della luminosità in tempo reale di Barco, garantisce che l'intera parete produca un'immagine perfettamente bilanciata in ogni momento. Ciò evita il temuto motivo a "scacchiera" nei video wall. Barco è l'unica azienda sul mercato che consente questo tipo di calibrazione automatica in tempo reale basata su sensori di luminosità e colore integrati.

Tempi di attività migliorati, consumo energetico ridotto

L'uso del Videowall Manager di Barco rende molto più facile controllare il videowall, migliorando ulteriormente la facilità d'utilizzo.

Rispetto al modello precedente, il KVD-5521D consuma il 25% in meno di energia. Ciò aiuta le aziende sia a ridurre i costi che a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità.

Specifiche tecniche**PANORAMICA KVD-5521D**

Pannello	
Risoluzione	Full HD (1920 x 1080 pixel)
Retroilluminazione	Direct LED
Proporzioni	16:9
Luminanza	500 cd/m2 (nominale)
Contrasto	1200:1 (nom.)
Punto di bianco	10.000 K nativo (nominale)
Calibrazione	Calibrazione automatica di colore e luminosità Sense X
Durata della retroilluminazione	5000 ore (nominale)
Raffreddamento	Senza ventola
Appannamento dello schermo	25%
Uniformità	9P: 95%
Intervallo temperature in funzionamento	0 – 40°C
Umidità in funzionamento	20% -80% (senza condensa)
Temperatura a magazzino	-20 – 60°C
Umidità a magazzino	10% -80% (senza condensa)
Montaggio	VESA 600 x 400
Alimentazione	
Tensione ingresso CA	100 – 240 V CA 50 – 60 Hz
Consumo energetico	160 W (500 nit nativi)
Dissipazione calore	546 BTU/h
Dimensioni	
Dimensioni:	1213 x 683,8 x 122,5 mm 47,77 x 26,94 x 4,83"
Diagonale schermo attivo	55" (1397 mm)
Area schermo attivo	1211,3 x 682,1 mm 47,62" x 26,79"
Peso	27,55 kg
Larghezza totale del telaio (due display adiacenti)	Generazione UNB (3,4 mm 0,14").
Connettività	
DisplayPort	2 ingressi DP 1.2 (sono necessari cavi DisplayPort 1.2 se la lunghezza dei cavi è maggiore di 3 m / 10 piedi) 1 uscita DP 1.2
HDMI(TM)	2 ingressi HDMI 2.0
Porta Ethernet	1
USB	1 ingresso (solo per alimentazione)
HDCP	Si (HDCP 2.2)
Modello	
Nome del modello	OverView KVD-5521D

Generato il: 17 May 2024

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.