

iQ7-W10

Лазерно-фосфорный проектор, 3 X LCD, 10 000 люменов по ISO, WUXGA



- Отличное качество изображения
- Отличные возможности интеграции
- Гарантированное обслуживание и поддержка

Серия iQ7 расширяет ассортимент проекторов Barco и содержит дополнительные модели с 2 уровнями яркости. Это открывает возможности для более широкого спектра областей применения, предоставляя в то же время доступ к высоко ценимым сервису и технической поддержке Barco.

Лазерный источник света не только гарантирует хорошее качество изображения, но и требует меньших затрат на обслуживание, чем большинство ламповых проекторов на рынке.

Технические характеристики

IQ7-W10

Общие характеристики	
Тип проектора	3 X LCD laser phosphor projector
Разрешение	1920 x 1200
Яркость	10,000 ISO lumen*
Уровень контрастности	Extreme black: 100,000:1 Full on/Full Off, Dynamic ON)
Однородность яркости	80%
Форматное соотношение	16:10
Тип объектива	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1) iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1) iQ7 LENS (0.32 : 1) UST iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1)
Сдвиг оптической линзы	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD:H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.32 : 1) UST: iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1): Manual or Motorized zoom and focus Motorized lens shift
Коррекция цвета	No
CLO (постоянная светоотдача)	No
Источник света	Laser phosphor
Срок службы лазера	20,000hrs*
Ориентация	360° rotation, no restrictions
3D	No
Обработка изображений	Embedded warp
Коррекция трапециевидальных искажений	Yes
Ввод	VGA x 1/ HDMI 1.4 x 2 / DVI-D x 1/ HD BaseT x 1
Разрешения входного сигнала	Up to 1,920 x 1,200 @ 60Hz or 3,840 x 2,160 @ 30Hz
Контроль	IR, RS232, RJ45
Соединение сети	10/100 Ethernet, RJ45
Требования к источнику питания	100-240V / 50-60Hz
Энергопотребление	810W 220-240VAC, Typical
Потребляемая мощность в режиме ожидания	less than 0.5W
Уровень шума (номинал при 25 °C / 77 °F)	35.8 dB Normal Mode
Рабочая температура	0°-40°
Температура при хранении	-10°-50°
Допустимая влажность	20%-85%
Влажность при хранении	10%-85%
Габариты (WxLxH)	600mm x 218mm x 503mm
Вес	24KG (excl. lens)
Стандартные аксессуары	Power cord, wireless remote control
Сертификаты	CCC/CECP/CEL
Гарантия	*1: Measurement, measuring conditions, and method of notation all comply with ISO/IEC 21118: 2012 international standards *2: ISO21118: The lower-limit values of the projector must maintain 80% of the values in specification sheets for the brightness

Создано: 11 Mar 2024

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.