


# ClickShare C-10

모든 회의 공간을 위한 인터랙티브 무선 프레젠테이션



- 상호작용을 위한 기능: 터치 백, 주석 및 판서
- 스크린에 2개의 소스를 동시 출력하여 협업 효과를 강화
- 직원과 게스트를 위한 ClickShare Button
- 100% 안전한 보안성, 암호화 및 클라우드 관리

ClickShare C-10은 모든 회의 공간에서 인터랙티브한 무선 프레젠테이션을 제공합니다. 콘텐츠 공유는 간단히 ClickShare Button(Windows 또는 Mac) 또는 ClickShare 앱(노트북, 모바일 또는 태블릿)을 한 번만 클릭하면 됩니다. 몇 초 안에 프레젠테이션을 시작하며 케이블, 다운로드할 소프트웨어, 교육이 필요하지 않습니다.

## 기술 사양

## CLICKSHARE C-10

### 일반 사양

운영체제	Windows 10 이상 macOS 11(BigSur) 이상. Android v9 및 이후 버전(ClickShare 앱)* iOS 12 및 이후 버전(ClickShare 앱)*
비디오 출력	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DisplayPort 1.2 (only Gen2)
오디오 출력	HDMI
USB	USB-A 1개, USB-C 1개
ClickShare 버튼	패키지에 따라 버튼 1개 또는 2개 포함
ClickShare App	데스크톱 및 모바일
Native protocols	AirPlay, Google Cast, Miracast*
최대 동시 연결 수(버튼 및/또는 앱 사용)	32
소음도	최대 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
인증 프로토콜	독립형 모드의 WPA2-PSK 네트워크 통합 모드에서 ClickShare Button를 사용하는 WPA2-PSK 또는 IEEE 802.1X
무선 전송 프로토콜	IEEE 802.11 a/g/n/ac 및 IEEE 802.15.1
도달	신호 강도 변조로 조절 가능, 최대 30m(100ft)의 ClickShare Button과 ClickShare Base Unit 간의 거리 주파수 밴드 2.4 GHz 및 5 GHz
주파수 대역	2.4GHz 및 5GHz(일부 국가에서 DFS 채널 지원)
연결	이더넷 LAN 1Gbit 1개 USB Type-C 3.0 (전면) 1개, USB Type A 3.0 (전면) 1개
온도 범위	작동: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) 최대: 35°C (95°F) at 3000m 보관: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
습도	보관: 0 ~ 90% 상대 습도, 비응축 작동: 0 ~ 85% 상대 습도, 비응축
도난 방지 시스템	Kensington 잠금 기기
인증	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	지원
Room Dock (peripheral support)	없음
로컬 뷰	지원
네트워크 연결	LAN 및 WiFi
Management and reporting	지원
보증	표준 1년. SmartCare를 통한 서비스 지원 5년
*	* 구성에 따라 향후 펌웨어 업데이트에서 제공될 예정

작성일: 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 [www.barco.com](http://www.barco.com)을(를) 확인하세요.