


X1.2

Densidade de pixels de 1,29 mm, monitor de LED interno de 880 nits



- **Qualidade de imagem superior, hoje e amanhã**
- **Cores precisas em todas as condições de brilho**
- **Visor de LED confiável e inteligente**

Os visores de LED da série X da Barco oferecem imagens de alta resolução para aplicações internas, onde a qualidade da imagem é fundamental; de museus a outras atrações para visitantes, salas de transmissão e controle, ao varejo e publicidade. Ao oferecer qualidade de imagem incrível com cores precisas, eles criam experiências visuais excepcionais que permanecem constantes ao longo do tempo. Além disso, eles permitem que você aumente o tempo de atividade do visor graças aos recursos inteligentes e alta confiabilidade. E, adivinhe! Tudo isso com um custo total de propriedade mínimo.

Qualidade de imagem superior, hoje e amanhã

Dia ou noite, a qualidade de imagem precisa ser sempre excelente. Graças ao Infinipix™, a qualidade de imagem é perfeita no modo escurecido e de alto brilho, e permanece constante ao longo do tempo. Além disso, o X1.2 garante cores precisas a todo momento. E não ocorrem falhas na imagem ou travamentos no vídeo, já que o vídeo tem uma sincronização integral.

Tranquilidade total

Você pode gerenciar o X1.2 de forma remota e proativa através do software baseado na nuvem. Ele permite que você crie e gerencie diversos perfis de usuário de forma inteligente. Para evitar falhas e tempo de inatividade, você é notificado sobre problemas iminentes para poder tomar uma ação imediata. Seu caminho de dados redundante garante uma imagem ininterrupta a todo momento, mesmo quando o caminho de dados é interrompido. Ao trocar os módulos, você também não precisa recalibrar os visores.

Instalação e manutenção facilitadas

O X1.2 pode ser fixado em uma treliça conectada ao teto, montado em uma parede, instalado em uma treliça no chão ou curvado. As mecânicas proprietárias da Barco garantem instalação e troca de módulos fácil e estável. Para manutenção facilitada, o visor pode ser acessado pela frente e por trás. E se você quiser atualizar para blocos de resolução maior posteriormente, poderá reutilizar as mesmas mecânicas.

Especificações técnicas

X1.2

Especificações gerais	
Distância entre pontos	1,29 mm
Configuração de LED	SMD Preto
Pixels por bloco	372 x 372 px (H x V)
Vida útil do LED	80.000 h (video -50% de brilho)
Brilho	880 Nits (calibrado)
Processando	16 bits (281 trilhões de cores)
Cores	281 trilhões
Controle	Infinitix (TM)
Escurecimento	16 bits
Taxa de atualização	3.840 Hz
Ângulo de visualização horizontal	160° +/-5° (com 50% de brilho)
Ângulo de visualização vertical	160° +/-5° (com 50% de brilho)
Consumo de energia	337 W/m² (tip.)
Tensão da potência operacional	100 a 240 V/50 a 60 Hz
Temperatura de operação	-10 °C a +40 °C/14 °F a 104 °F
Umidade de operação	10 a 90%
Classificação de IP	IP30
Dimensões	(HxW) 480 x 480 mm/18,9 x 18,9 polegadas
Peso / Bloco	9,8 kg/bloco ou 42 kg/m²
Facilidade de manutenção	Frontal e traseiro
Certificações	CE, TÜV, FCC class A, CCC, RoHS, WEEE, REACH
Garantia	3 anos

Gerada em: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

