



IBX1.2

Шаг пикселя 1,25 мм, светодиодный дисплей высокого разрешения для внутреннего использования, высокая экономичность



- 27-дюймовые панели с соотношением сторон 16:9.
- Непревзойденное качество изображения
- Низкое энергопотребление
- Максимальное время безотказной работы продукта

Новая серия IBX еще больше расширяет линейку светодиодных панелей Barco с высоким разрешением для использования внутри помещений. 27-дюймовые панели с шагом пикселя от 1,2 мм до 1,8 мм обеспечивают превосходное бесшовное изображение, а серия включает в себя все необходимые функции для максимизации надежности вашей светодиодной стены.

Превосходные впечатления от просмотра

Каждая панель имеет форматное соотношение 16:9, что значительно упрощает создание экранов с внутренним разрешением Full HD или UHD. Это позволит отображать всю площадь кадра видео в наиболее распространенных форматах без сжатия или неиспользуемой площади полотна. Эти светодиодные панели устанавливаются на стены, при этом вся конструкция полностью доступна спереди и имеет небольшую глубину.

Экран улучшен для оптимальной цветовой гаммы, уровня серого и детализации, а также обеспечивает идеальную плоскостность и широкий угол обзора. Серия IBX также предлагает дополнительные функции дистанционного мониторинга, управления и автоматической калибровки, гарантируя, что вся стена в любое время будет идеально однородной.

Сверхвысокая экономичность

Благодаря более низкому энергопотреблению по сравнению с конкурирующими моделями серия IBX гарантирует, что вы не потратите зря свой бюджет на счета за электроэнергию. Более того, все компоненты продуктов серии IBX выполнены из высококачественных материалов, что гарантирует длительный срок службы всех элементов экрана, а также экономичную и эффективную работу. Что вы видите, то и получаете.

Технические характеристики**IBX1.2****Общие характеристики**

Шаг пикселей	1,25 мм
Пикселей на панель	480 x 270 пикселя (Г x В)
Яркость	600 нит
Срок службы светодиода	100 000 часов (при яркости до 50%)
Плотность пиксела	640 000 (пикселей/м ²)
Скорость обновления	3840 Гц
Внутренняя обработка	16 бит
Горизонтальный угол обзора	160° (при яркости 50%)
Вертикальный угол обзора	160° (при яркости 50%)
Однородность яркости	>97%
Контрастность	8000:1
Энергопотребление	200 Вт/м ² (ном.) 600 Вт/м ² (макс.)
Тепловыделение	682 БТЕ/ч/м ² (ном.) 2046 БТЕ/ч/м ² (макс.)
Напряжение питания	90-264 В перем. тока, 50-60 Гц
Резервный источник питания (по отдельному заказу)	Да (опционально)
Температура при эксплуатации	От -20°C до +50°C
Влажность при эксплуатации	10 -85%
Класс защиты	IP20
Габариты	600 x 337.5 x 25 мм (Ш x В x Г)
Вес/плитку	7,5 кг (один блок питания) 8 кг (двойной блок питания)
Материал	Шкаф: штампованный алюминий
Установка	Доступ спереди и сзади
Работоспособность	Обслуживание с лицевой стороны
Сертификаты	BIS

Создано: 03 Jun 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com