

Panneau de configuration ClickShare

Panneau de contrôle intuitif qui s'associe parfaitement aux systèmes de salle de vidéoconférence sans fil ClickShare Hub



- **Démarrez votre réunion hybride d'une simple pression sur un bouton : pas de retard, pas de confusion**
- **Une seule connexion USB-C de 10 m garantit une configuration propre**
- **Kit d'extension CAT en option pour une installation flexible**
- **Temps de configuration nul, déploiement et gestion faciles**
- **Écran réactif de 10 pouces avec plusieurs options de montage**

Le panneau de contrôle ClickShare fait partie intégrante du système de salle de vidéoconférence sans fil ClickShare Hub, offrant une interface intuitive pour démarrer et gérer les réunions hybrides. D'un simple clic, vous pouvez lancer votre appel vidéo Microsoft Teams, garantissant ainsi une expérience de réunion fluide et efficace.

Disponible fin 2025.

Spécifications techniques

PANNEAU DE CONFIGURATION CLICKSHARE

Spécifications générales	
Écran tactile	10.1-inch projected capacitive touchscreen with anti-fingerprint and anti-glare coatings, supporting up to 4 touch points for enhanced visibility and durability
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300 nits
Contrast Ratio	1000:1
Viewing angle	80° (Up/Down/Left/Right)
Capteur de détection humaine	Automatically detects in-room human movement within a 2-meter range and 90° field of view to wake the system.
Connexions	USB-C
Plage de température	0 °C -+40 °C
Humidité	Stockage : 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrou Kensington
Dimensions de l'unité de base ClickShare	
Dimensions (HxLxP)	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
Consommation électrique	Fonctionnement : 7,3 W (max) Veille : < 0,5 W
Poids	820 g
ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)	
Cable Length / Diameter	10M / 6mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20W
Bend Radius	60mm/30mm (Fixed/Temporarily) While a minimum bend of 30mm is acceptable during handling or routing, it must not be maintained as a permanent fixture.
Temperature range	Operating: -10°C + 60°C (+14°F to +140°F) Storage: -20°C to +70°C (-4°F to + 158°F)
Humidity	Storage/Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Flame rated	VW-1

Crée le : 30 Jul 2025

© 2025 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

