


ClickShare C-10

Interaktywna prezentacja bezprzewodowa dla każdego miejsca spotkań



- **Funkcje interaktywne:** obsługa dotykowa, możliwość wprowadzania adnotacji i pracy na tablicy
- **Zwiększona współpraca z 2 źródłami na ekranie**
- **Kultowe Buttony ClickShare dla pracowników i gości**
- **W 100% bezpieczne, zaszyfrowane i zarządzane w chmurze**

ClickShare C-10 umożliwia bezprzewodowe wyświetlanie interaktywnych prezentacji w salach konferencyjnych każdej wielkości. Udostępnianie treści jest proste — wystarczy jedno kliknięcie przycisku ClickShare (Windows lub Mac) lub aplikacji ClickShare (laptop, telefon komórkowy lub tablet). Rozpocznij prezentację w ciągu kilku sekund: bez kabli, bez pobierania oprogramowania i bez konieczności szkolenia.

Product specifications

CLICKSHARE C-10

General specifications

Operating system	Windows 10 i macOS 11 (BigSur) lub wyższe wersje. Android v9 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)* iOS 12 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DisplayPort 1.2 (only Gen2)
Audio output	HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
ClickShare Buttons	1 lub 2
ClickShare App	Wersja komputerowa i mobilna
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	32
Noise Level	Maks. 25 dBA w temperaturze 0–30°C Maks. 30 dBA w temperaturze 30–40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK w trybie samodzielnym WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pośrednictwem ClickShare Button w trybie integracji sieciowej
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac i IEEE 802.15.1
Reach	Regulowany z modulacją siły sygnału; maks. 30 m (100 stóp) między ClickShare Button a ClickShare Base Unit Pasma człstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz
Frequency band	2,4 GHz i 5 GHz (kanały DFS obsługiwane w wybranych krajach)
Connections	1x kabel Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB typu C 3.0 (z przodu); 1x USB typu A 3.0 (z przodu)
Temperature range	Działanie: od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F) Maks: 35°C (95°F) przy 3000 m Przechowywanie: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Humidity	Przechowywanie: od 0 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji Działanie: od 0 do 85% wilgotności względnej, bez kondensacji
Anti-theft system	Gniazdo Kensington Lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Tak
Room Dock (peripheral support)	Nie
Local view	Tak
Network connection	LAN i Wi-Fi
Management and reporting	Tak
Warranty	Standardowo 1 rok. 5-letnie usługi SmartCare
*	* dostępne w przyszłych aktualizacjach oprogramowania sprzętowego w zależności od konfiguracji

Last updated: 30 May 2024

© 2024 Barco nv. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Wszystkie nazwy marek i produktów są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi odpowiednich właścicieli. Ze względu na ciągłe innowacje, informacje i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Sprawdź www.barco.com, aby uzyskać najnowsze specyfikacje.