

G60-W10

Proyector de láser-fósforo DLP, resolución WUXGA y 10.000 lúmenes



- **Great image quality**
- **Optimal integration capabilities**
- **Guaranteed service and support**

The G60 series expands the single-chip offering with six quality projectors between 7 and 10K. It opens up the possibilities to a wider range of applications while still relying on the valued Barco service and support.

The laser light source ensures great image quality, on the one hand, but also lower maintenance compared to most lamp-based projectors on the market. Thanks to Barco's Projector Toolset software, installing and managing your projector(s) can be done from the comfort of your own computer.

The projectors are available in black and white, allowing you to choose the perfect fit for your specific environment. Their uniform compact size, the compatibility with other Barco products and the wide lens shift range enlarge the projectors flexibility.

Especificaciones del producto

G60-W10

Especificaciones generales

Tipo de proyector	Proyector de láser-fósforo DLP de un solo chip
resolución	1.920 x 1.200 (WUXGA)
brillo	9.000 lúmenes ANSI / 9.500 lúmenes centrales / 10.200 lúmenes ISO
relación de contraste	1.200:1 secuencial; 6.000:1 dinámico; negro extremo: 100.000:1
brillo uniforme	85%
Relación de aspecto	16:10
Tipo de lente	Objetivos de la serie G -0,36:1 / 0,75-0,95:1 / 0,95-1,22:1 / 1,22-1,52:1 / 1,52-2,92:1 / 2,90-5,50:1
Cambio de objetivo de la lente	Hasta 100 % de desplazamiento de objetivo vertical y hasta 30 % de desplazamiento de objetivo horizontal. Zoom motorizado, enfoque, desplazamiento vertical y horizontal
Corrección del color	Si
CLO (emisión constante de luz)	Si
Fuente de luz	Láser-fósforo
Vida útil de la fuente de luz	Hasta 20.000 horas
núcleo DLP? estanco	Si
Orientación	Rotación de 360°, sin restricciones
3D	3D estereoscópico activo
Procesamiento de imágenes	Es posible mezclar y hacer correcciones geométricas a través de una herramienta externa
Corrección Keystone	Si
entradas	2x HDMI 1.4/DVI-D/HDBaseT/3G-SDI/VGA (D-Sub 15 pines)/RJ 45 Ethernet/entrada RS232
Resoluciones de entrada	Hasta 1.920 x 1.200 a 60 Hz
Herramientas de software	Projector Toolset
Control	IR, RS232, RJ45, clavija para teléfono de 3,5 mm para conexión inalámbrica y por cable
conexión de red	10/100 Ethernet, RJ45
Requisitos de alimentación	100-240 V / 50-60 Hz
consumo de potencia	935 W nominal, 1.080 W máximo
BTU por hora	3.190 BTU/h nominal; 3.690 BTU/h máximo
Modo de espera	menos de 0,5 W
Nivel de ruido (típico a 25 °C/77 °F)	36-40 dB(A) según el modo utilizado
Temperatura operativa	5 a 40 °C (nivel del mar)
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 °C
humedad de trabajo	10-85 % HR, sin condensación
humedad de almacenaje	5-90 % HR, sin condensación
dimensiones (ancho x largo x alto)	sin soporte: 484 x 529 x 195 mm / 19,06 x 20,83 x 7,68 in
peso	sin objetivo: 22,7 kg / 50,1 lb
Accesorios estándar	Cable de corriente, control remoto inalámbrico
Certificaciones	CE, FCC de clase A, cTUVUS, CCC, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI
Garantía	Limitada de 3 años para piezas y mano de obra

Generado en: 11 Aug 2025

© 2025 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.