


Galaxy NW-12 EX

3칩 방식의 DLP 프로젝터(3D 스테레오, 네트워크 기반, 12,000lm, WUXGA)



Barco의 Galaxy NW-12는 세계 최초의 액티브 3D 스테레오 프로젝터로, 새로운 Infitec "Excellence" 필터 유형을 사용하는 액티브 Infitec 기능이 포함되어 있습니다. 이 제품은 단일 또는 다중 프로젝터 협업 디스플레이 시스템에 완벽한 선택입니다.

Barco XDS Control Center 소프트웨어 제품군의 완벽한 호환성 덕분에 Galaxy NW-12는 Windows 데스크탑을 통해 로컬 및 네트워크 소스에 직접 액세스를 제공합니다. 사용자는 2D 및 3D의 어떤 조합으로도 크기 조정 및 스크린 어느 위치에서나 오버랩을 위한 이동이 가능한 여러 개의 창으로 소스를 표시할 수 있습니다.

뛰어난 입체감

강력한 12,000lm의 밝기를 자랑하는 Barco Galaxy NW-12는 밝은 환경에서 작동하도록 설계되었습니다. 기본적으로, 액티브 스테레오 기능을 제공하고 새 "Infitec Excellence" 필터에 기초한 액티브 Infitec를 선택적으로 제공하는 이 제품은 정밀도가 높은 입체 영상을 필요로 하는 분야에 탁월한 선택입니다.

유지관리가 필요없는 디자인

Galaxy NW-12는 동급 최저의 노이즈 레벨을 자랑하며 완벽한 밀폐형 수냉식 광학 엔진으로 인한 시스템의 긴 수명을 보장합니다. 이를 통해 프로젝터 내부에 유입되는 먼지로부터 안전할 뿐만 아니라 일괄적인 유지관리 절차가 없어지고 잠재적인 시스템 다운타임이 줄어듭니다.

시스템 통합을 위한 최적화

Barco Galaxy NW-12는 다음과 같은 여러 기능을 통해 멀티 프로젝터 시스템에 맞게 최적화되었습니다. • 엡시 블렌딩 기술은 프로젝션에 포함된 모호한 오버랩 존을 제거하여 하나의 지속적인 영상을 재생합니다. • DynaColor 및 연결식 CLO(Constant Light Output)는 스크린 전체에 걸쳐 동일한 밝기 및 색상을 보장해 줍니다. • 이미지 와핑 기능(기하학적 보정)은 다른 각도 및 원형 또는 굴곡 표면을 통해 정확한 프로젝션을 가능하게 합니다.

용이성 극대화

Barco XDS Control Center 소프트웨어 제품군의 완벽한 호환성 덕분에 Galaxy NW-12는 Windows 데스크탑을 통해 로컬 및 네트워크 소스에 직접 액세스를 제공합니다. 사용자는 2D 및 3D의 어떤 조합으로도 크기 조정 및 스크린 어느 위치에서나 오버랩을 위한 이동이 가능한 여러 개의 창으로 소스를 표시할 수 있습니다.

뛰어난 입체감

유지관리가 필요없는 디자인

Galaxy NW-12는 동급 최저의 노이즈 레벨을 자랑하며 완벽한 밀폐형 수냉식 광학 엔진으로 인한 시스템의 긴 수명을 보장합니다. 이를 통해 프로젝터 내부에 유입되는 먼지로부터 안전할 뿐 아니라 일괄적인 유지관리 절차가 없어지고 잠재적인 시스템 다운타임이 줄어듭니다.

시스템 통합을 위한 최적화

엣지 블렌딩 DynaColor연결식 CLO(Constant Light Output)이미지 와핑 기능 Barco Galaxy NW-12는 다음과 같은 여러 기능을 통해 멀티 프로젝터 시스템 통합에 맞게 최적화되었습니다.

- 기술은 프로젝션에 포함된 모호한 오버랩 존을 제거하여 하나의 지속적인 영상을 재생합니다.
- 빛 는 스크린 전체에 걸쳐 동일한 밝기 및 색상을 보장해 줍니다.
- (기하학적 보정)은 다른 각도 및 원형 또는 굴곡 표면을 통해 정확한 프로젝션을 가능하게 합니다.

기술 사양

GALAXY NW-12 EX

일반 사양	
광 출력	12,000 lm
명암비율	최대 2,000:1
해상도	WUXGA(1920x1200px)
칩 유형	3칩 방식 DLP
램프	2kW 제논 램프
램프 보증서	750시간 보증
무게	70kg(154.2lbs)
크기(WxLxH)	590x913x345mm(23.22x35.94x13.58")
렌즈범위	최대 +/-65% 수평 방향 최대 +/-110% 수직 방향
표준 입력	두 개의 듀얼 링크 DVI 스테레오 동기 입력 3개(미니 DIN)
옵션형 입력	다음 용도의 유휴 레이어 2개: -DVI/D15 HDCP 입력 -RGBHV 아날로그 입력 -SDI/HDSDI 입력 -Extra 트윈 듀얼 DVI 입력
통신 포트	RS232(D9) 10/100 Mb/s 이더넷(RJ45에서)
데이터	최대 270MHz(HD 120Hz)의 두 개의 표준 듀얼 링크 DVI 입력 WUXGA 120Hz의 경우 레이어 2에 두 개의 옵션형 듀얼 링크 DVI 필요 아날로그 소스(최대 270MHz의 화소 클럭)
안전	ETL60950 및 EN60950 CE 준수 CCC 준수
AC 전원	220V-240V
최대 소비 전력	2,800W / 9,560 BTU

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

