

F400-4K

4K-UHD-Projektor mit bis zu 120 Hz



- **Bis zu 4K-Auflösung bei 60–120 Hz Bildrate für hervorragende Bildleistung**
- **Revolutionärer statischer Laser-Phosphor für fleckenfreie, hervorragende Bildqualität**
- **Besonders robust und echtes Solid-State-Design, vollständig stoß- und vibrationsfest**
- **Barco Pulse der nächsten Generation für eine noch leistungsstärkere Verarbeitung und eine einheitliche Benutzeroberfläche für alle Barco-Projektoren**
- **5 Jahre Garantie ab Werk**

Der F400-4K ist ein für Simulations- und Schulungsanwendungen entwickelter Solid-State Laser-Phosphor-Projektor. Mit einer Auflösung von bis zu 4K ist der F400-4K für die anspruchsvollsten Umgebungen konzipiert. Der F400-4K wurde speziell für die Anforderungen von Kunden aus den Bereichen Schulung und Simulation entwickelt und erfüllt in jedem Simulationssystem den benötigten Realismusanspruch.

Mit Verarbeitungsgeschwindigkeiten von bis zu 120 Hz (bei WQXGA-Auflösung) erweckt der F400-4K alle Details selbst in den dynamischsten Hochgeschwindigkeitsumgebungen zum Leben. Diese großartige Leistung geht nie zu Lasten der Bildqualität, die sich bei geringster Latenz perfekt an das Szenario anpasst.

Entwickelt für Leistung – unter allen Umständen

Der F400-4K profitiert außerdem von der proprietären Barco Pulse-Elektronik der nächsten Generation – der leistungsstarken und flexiblen Softwarearchitektur, die dafür sorgt, dass fortschrittliche Verarbeitungsvorgänge mit geringer Latenz, wie Pixelverschiebung, Warping und Blending, in einem einzigen Verarbeitungsschritt erfolgen. Dies stellt einen großen Vorteil in der Echtzeit-Verarbeitungsumgebung der meisten heutigen Simulatorsysteme dar. Darüber hinaus ermöglicht unsere API Partnern die Integration benutzerdefinierter Verwaltungstools und Mehrwertfunktionen zur Ergänzung der Projektorsoftware.



Bewegliche Plattformen mit schnellen, plötzlichen Bewegungen sind stets eine Herausforderung für Projektoren. Der F400-4K ist ein echtes Solid-State-Produkt, das heißt, er verfügt über keine beweglichen Teile wie Farb- oder Phosphorräder und ist vollständig für Stöße und Vibrationen ausgelegt. Da die Elektronik, Hardware und Software um einen einzigartigen H-Träger-Aluminiumkern herum aufgebaut sind, verfügt der F400-4K über ein optimiertes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und bietet eine stabile Plattform sowie einen einfachen Zugang im Wartungsfall. Optionales Zubehör zur Unterstützung des Objektivs auf bewegungsbasierten Plattformen ist ebenfalls erhältlich und trägt zu einer noch höheren Bildstabilität bei.

Eine spezielle FS400-Serie, die für NVG-Stimulationsanwendungen entwickelt wurde, verfügt über eine leistungsstarke IR-Lichtquelle mit erhöhter Intensität.

Technische Daten**F400-4K**

Allgemeine technische Daten	
Notizen	VORLÄUFIGE SPEZIFIKATIONEN
Helligkeit	5.400 Center-Lumen 5.100 ANSI-Lumen
Kontrast	1.800–10.000:1 sequentiell
IR für Nachtsichtgeräte	Nein
Helligkeitsgleichförmigkeit	90%
Bildseitenverhältnis	16:10
Projektortyp	1DLP RGB-LaPh
Auflösung	2.560 x 1.600 (WQXGA-nativ) 3.840 x 2.400 (4K UHD)
Objektivtyp	FLD+/FLDX
Linsenverstellung	Vertical up to 144% depending on iris Horizontal up to 71% depending on lens Motorized zoom & Focus + Lens memory (FLDX) Motorized lens shift (all lenses)
Farbkorrektur	P7 RealColor™
Farbraum	REC709
CLO (Constant Light Output -Konstante Lichtausgabe)	Ja
Lichtquelle	RGB LaPh (statischer Laser-Phosphor)
Lebensdauer der Lichtquelle	25.000 Stunden bei voller Leistung Bis zu 50.000 Stunden
Gekapseltes optisches System	Ja
Ausrichtung	Rotation um 360° keine Einschränkungen
3D	Aktives stereoskopisches 3D
Bildverarbeitung	Integrierte Waring-und Überblendungsfunktion
Trapezkorrektur	Ja
Eingänge	1 x DP14/1 x HDMI21/4 x DP12)
Eingangsaufösungen	Einschließlich und bis zu: 3.840 x 2.400 bei 60 Hz, 3.840 x 2.160 bei 60 Hz 4.096 x 2.160 bei 60 Hz 2.560 x 1.600 bei 120 Hz
Farbtiefe der Eingabe	Up to 12Bits depending on set-up`s
Softwarewerkzeuge	Projektor Toolset und Android-App und iOS-App
Bedienung	IR RJ45

Technische Daten**F400-4K**

Netzwerk-Verbindung	10/100-Base-T RJ-45-Anschluss
Stromversorgungsanforderungen	100 bis 240 V / 50 bis 60 Hz
Stromverbrauch	764W Typical without overlap / 970W Typical with overlap / 1200W Max @230 volts
BTU pro Stunde	2404 BTU/h Typical 3763 BTU/h Maximum
Geräusentwicklung (typisch bei 25 °C/77 °F)	34 db(A)
Betriebstemperatur	10–40 °C (Meeresspiegel)
Standby-Leistung	< 0,5 W
Lagerungstemperatur	-20 bis 60 °C
24/7 operation	Yes
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20–80 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10–90 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
Abmessungen (BxTxH)	562 x 472 x 286 mm
Gewicht	31 kg (ohne Objektiv)
Standardzubehör	Netzkabel, kabellose Fernbedienung
Zertifizierungen	Konform zu IEC/EN/UL 62368-1 Entspricht den FCC-Regeln und -Vorschriften, Teil 15, Klasse A und CE EN55032 CISPR 32 (Emission)/EN55035 CISPR 35 (Immunität), Klasse A, RoHS
Gewährleistung	Erweiterbare 5-jährige Garantie auf Teile und Arbeitszeit

Generiert am: 01 Mar 2024

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.