

# Acsar 2

Se trata de un escalador y router, potente y sencillo de utilizar, diseñado para convertir cualquier fuente de entrada al formato compatible con la entrada digital DVI del proyector digital D-Cine PREMIERE DP100.



## Especificaciones del producto

## ACSAR 2

### Especificaciones generales

Entradas de vídeo	Módulos: Se puede enchufar en caliente Ranuras: 4, se conecta en el panel frontal, click and play -SDI -HD SDI -Vídeo compuesto analógico y -S-video con decodificación digital (estándar completo PAL NTSC Secam) -DVI -RGsB / vídeo YUV
Procesado interno	16 bits
salida	2048 x 1080 a 24/50/60 Hz  Salida de visualización analógica RGB 2048 x 1080 a 60Hz con OSD
Conexiones de interfaz de comunicación	Interno
Imagen dentro de la imagen	Funciones de 4 imágenes dentro de la imagen (PIP) basadas en ventanas; cualquier entrada, cualquier tamaño
potencia	A través de la fuente de alimentación del proyector
tamaño	Rack de 19" x 1u (h) x 500 mm (p) con módulos de entrada
Accesorios estándar	Control remoto RC5 de Barco (suministrado)
peso	9,94 kg / 21,9 lbs completamente cargado

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta [www.barco.com](http://www.barco.com) para ver las especificaciones más recientes.