

wePresent WiPG-1600

WiPG-1600モデルは、iOS AirPlayやタッチスクリーンサポートなどの機能をお手頃な価格でご利用いただけます。この製品は製造終了しました。代替品については、WiPG-1600Wを参照してください。



- USBトークンをご使用のwePresentに挿入し、ファイルを開いて、ドキュメントや画像を表示するか、またはオーディオやビデオメディアを再生します。
- ビデオファイルをフル1080p解像度で遅延なくwePresentにストリームします。
- オンスクリーン注釈機能を使い、よりインタラクティブなプレゼンテーションを実現します。

すべてのwePresentモデル同様、WiPG-1600にはクロスプラットフォーム機能があり、Windows、macOS、Android、iOSデバイス間で相互にプレゼンテーションを行えます。またWiPG-1600は、Apple AirPlayの基本サポートも提供します。ユーザーはAirPlayにより最大1080p解像度でiOSデバイスをミラーできます。

会議と学習をコントロール

会議コントロール機能により、モデレーターや教師は、接続中のどのユーザーにプレゼンテーションを許可するのかを管理できます。クラスルームテクノロジーのソリューションにおいて、プレゼンテーションの内容をモニタリングできる会議コントロールは非常に重要な機能です。wePresentでは、IPウェブページ経由、またはワイヤレスマウスを使ってオンスクリーンのロックディスプレイから、会議コントロールを素早く簡単に実施できます。教師と発表者は、誰が発表するのか、それぞれのデバイスをいつ表示できるのか、wePresentからいつユーザーを切り離すのかをタッチのみでコントロールできるようになります。

インタラクティブなプレゼンテーション用タッチスクリーンコントロール

WiPG-1600は、すべてのユーザーデバイスのワイヤレスコントロールを可能にするため、タッチスクリーンディスプレイとスマートボードを連携しています。複数のデバイスからインタラクティブなタッチディスプレイを利用して、ワイヤレスで異なるデバイスやユーザー間を簡単に切り替えます。インタラクティブなタッチディスプレイにより、ユーザーはリモートアクセスが可能になります。wePresentには、オンスクリーンの注釈やインタラクティブなホワイトボードなどの機能が搭載されています。スマートボードは、普及が進み、さまざまな組織で幅広く使用されており、ワイヤレスプレゼンテーションをコントロールするには、必須のアイテムです。

大きなグループには 64 メンバーがキューを使用

会議室やクラスルームの大きさは、さまざまです。最大規模の環境での管理をサポートするため、WiPG-1600のインタラクティブプレゼンテーションとコラボレーションソリューションでは、最大64人ものユーザーが接続、参加できます。接続中のユーザー全員が順番にプレゼンテーションを行うことができ、極めて協調性の高いマルチユーザー環境を促進します。モデレーターは、オンスクリーンキューから接続中の参加者を任意に選択して表示でき、個々のユーザーやキュー全体を切り離すこともできます。

WiPG-1600は、あらゆる規模の会議室と学習環境にインタラクティブな機能をお手頃な価格でご利用いただけます。

技術仕様**WEPRESENT WIPG-1600**

一般仕様	
オペレーティング・システム	Windows 7/8/10 以降 Mac OS X 10.9/10.10 以降 Android 4 以降 (MirrorOp Presenter、Galaxy 用 MirrorOp Sender) iOS 7 以降 (MirrorOP Presenter、iOS AirPlay) Chromebook (Chromebook 用 MirrorOp Sender)
ビデオ出力	1 x HDMI 1 x VGA 端子
フレームレート	最大 30 fps
出力解像度	最大 1080p
接続中のユーザー	最大 64
ソース	固定スクリーン・レイアウトで同時に最大 4 つまで
オーディオ出力	HDMI アナログはオーディオ・ジャック 3.5mm 経由
認証プロトコル	WPA WPA 2 PSK WPA Enterprise
接続距離	最大 30m
インターフェース	1 x 15 ピン VGA (後面) 1 x RJ-45 イーサネット LAN (後面) 1 x HDMI (後面) 2 x USB 2.0 (前面) + 1 x USB 2.0 (後面) 1 x ステレオ電話ジャック (後面) 1 x LED 電源ボタン (前面) 1 x リセット・ボタン (底面)
電力	外部電源アダプター (5VDC、2.6A)
重量	275g (パッケージは除く)
寸法	159 x 91 x 29.9mm (パッケージは除く)
動作温度範囲	0° C~40° C
動作湿度範囲	≤ 90%

生成日:15 Mar 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。