


FLD 镜头 (0.74 : 1) EN15 (已针对 WUXGA 分辨率)

1.25: 1 (SX+) / 1.16: 1 (WUXGA)



- WUXGA = 1.16 : 1 (F70 W、F90 W)
- 1080p = 1.16 : 1
- SXGA+ = 1.26 : 1
- 720p = 1.37 : 1
- XGA = 1.72 : 1

技术规格		FLD 镜头 (0.74 : 1) EN15 (已针对 WUXGA 分辨率进行优化)
一般规格		
工作F/#	F 2.1	电动光圈F# 2.1-6.5
变焦倍率	无变焦	电动对焦
焦距	23.98 毫米	
对焦范围	标准：1.5m – 15m	
自定义对焦范围	可扩展对焦范围，请向销售了解详细信息	
净重	2.4 千克	
投射比例	DMD芯片 1080p/WUXGA 1.16:1 - SXGA+ 1.25:1 720p 1.37:1 - XGA 1.71:1	
	图像尺寸公差 +/-5%	