

Modellreihe FSN

Vollständig konfigurierbarer Mehrformat-Switcher, „3G-ready“



- Nahtlose Integration einer Vielzahl von Video- und Computergrafikformaten
- Modular, 6 RU-Gehäuse
- Intuitive Bedienung

Kernstück der Barco-Modellreihe FSN ist ein hochauflösender 3G-bereiter Switcher, der in einem einzigen hochintegrierten Gerät erweiterte Mehrformatproduktion und Präsentationumschaltung kombiniert. Die 6 RU Gehäuse der Modellreihe FSN bieten Ein- und Ausgabekonvertierung, Multi-Betrachtung und digitale Videoeffekte.

Vollständige Integration

Dank der nahtlosen Integration einer Vielzahl von Video- und Computergrafikformaten auf einer gemeinsamen Plattform bietet die Modellreihe FSN ein schlankes Paket, das modular, benutzerfreundlich und budgetfreundlich ist. Der FSN-Switcher ermöglicht über sein Bedienfeld bzw. den Programmierer die Steuerung von zwei vollständigen Misch/Effekt-Bussen (M/E). Darüber hinaus können Zusatzausgangskarten für bis zu 16 Zusatzausgänge (AUX-Ausgänge), acht zusätzliche Mixer oder Multi-Format-Ausgänge und die Überblendung installiert werden.

Erhältliche Ausführungen

Der FSN-1400 wird mit dem System und im Gehäuse vorinstallierten Misch-/Effektkarten ausgeliefert. Je nach den spezifischen Anwendungsanforderungen werden dem FSN-1400 weitere Karten hinzugefügt. Zusätzlich zu den benutzerdefinierten Konfigurationen ist der FSN-1400 ab Werk in fünf vorkonfigurierbaren Ausführungen erhältlich:

- FSN3G-1004: FSN-1400 mit 5 Universaleingangskarten (UIC), Multiviewer-Karte (MVR) und 2 Universalausgangskarten (UOC)
- FSN3G-1802: FSN-1400 mit 1 nativen Eingangskarte (NIC), 5 Universaleingangskarten (UIC), 2 Karten für digitale Videoeffekte (DVE), Multiviewer-Karte (MVR), 1 Universalausgangskarte (UOC), 1 native

- FSN3G-1802: FSN-1400 mit 1 nativen Eingangskarte (NIC), 5 Universaleingangskarten (UIC), 2 Karten für digitale Videoeffekte (DVE), Multiviewer-Karte (MVR), 1 Universalausgangskarte (UOC), 1 native Zusatzausgangskarte (NAC)
- FSN3G-1804: FSN-1400 mit 1 nativen Eingangskarte (NIC), 5 Universaleingangskarten (UIC), 2 Karten für digitale Videoeffekte (DVE), Multiviewer-Karte (MVR), 2 Universalausgangskarten (UOC)
- FSN3G-2002: FSN-1400 mit 1x NIC, 6x UIC, 2x DVE, MVR, 1x UOC, 1x NAC
- FSN3G-2004: FSN-1400 mit 1x NIC, 6x UIC, 2x DVE, MVR, 2x UOC