

CLM-HD6

Proyector DLP de un chip, 6.000 lúmenes y 1080p HD



El proyector CLM-HD6 de Barco está diseñado sobre una plataforma de hardware eficiente. Ofrece una salida de luz de 6.000 lúmenes, resolución de alta definición total y opciones de entradas avanzadas a un precio altamente competitivo. Se ha diseñado principalmente para salas de reuniones, auditorios medianos, halls y museos.

Colores mejorados

El CLM-HD6 es un proyector DLP de un solo chip con saturación de color avanzada y resolución full HD. Gracias a su resolución y potencia de 6.000 lúmenes, el proyector es perfecto para aplicaciones de pantalla única que requieren imágenes nítidas y proyección de vídeo e imágenes modernas de alta definición sin pérdida de calidad.

Brillante, silencioso y fiable

El CLM-HD6 es una opción atractiva para los clientes que desean proyectar en alta definición brillante y necesitan la mejor garantía calidad-precio. Gracias a sus opciones de ahorro de energía, sistemas de lámparas redundantes y una tecnología duradera y probada, el CLM también ofrece un bajo coste total de propiedad. Si desea una unidad fiable, brillante y silenciosa que funcione como lo espera, el CLM-HD6 es el proyector que necesita.

Especificaciones del producto

CLM-HD6

Especificaciones generales	
Tipo de proyector	Proyector DLP de un solo chip de alta definición
tecnología	0,65" DMD™ x1 rueda de color: RGBYW
resolución	1.920 x 1.080
brillo	6.000 lúmenes centrales / 5.700 lúmenes ANSI
relación de contraste	>1.300:1
brillo uniforme	95%
Relación de aspecto	16:9
ScenergiX	N/D
Tipo de lente	CWH
Rango de objetivos	0,81:1; 1,27-1,52; 1,52-2,03; 2,03-3,85; 3,85-7,32
Cambio de objetivo de la lente	Vertical: -20% -+120% / Horizontal: 20% (I) a 20% (D) en objetivos zoom
Corrección del color	P7
Lámparas	2 x 330 W
Vida útil de la lámpara (típica)	1.500 horas / 2.000 horas (máx.)
Transporte con lámpara	Si
Carcasa de lámpara, recambio rápido	Si, selección automática de lámpara
Recambio de lámpara del cliente	N/D
Garantía de la lámpara	120 días o 500 horas
núcleo DLP? estanco	Si
Obturador óptico	N/D
Mejora de la imagen dentro de la imagen	Hasta dos fuentes de forma simultánea
Orientación	mesa -techo -vertical -lado (retrato)
DMX 512	N/D
WARP	Corrección trapezoidal H+V, efecto cojín
Servidor web integrado	N/D
CLO (emisión constante de luz)	Opcional
3D	N/D
entradas	2 x HDMI (HDCP 1.3); 5-BNC (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); VGA (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); cincha (RGBs, YUV) Composite video; S-Video
entradas opcionales	N/D
Resoluciones de entrada	Desde NTSC hasta UXGA (1600 x 1200), incluida HDTV (1920 x 1080)
Reloj de píxeles máx.	165 MHz
Herramientas de software	Conjunto de herramientas de proyección
Control	IR, RS232, 12 v salida
conexión de red	10/100 Base-T, conexión RJ-45
Requisitos de alimentación	100 -240 V / 50 -60 Hz
consumo de potencia	905 W/ Modo de espera: < 2 W
Nivel de ruido (típico a 25 °C/77 °F)	40 dB (A)
Temperatura ambiente de funcionamiento	0°-40 °C/ 32 °-104 °F
humedad de trabajo	0-80% (sin condensación)
Disipación de BTU	3.087 BTU/h máx.
dimensiones (ancho x largo x alto)	436 x 550 x 236 mm / 17,16 x 21,65 x 9,29 pulgadas
peso	24 kg (53 lbs.)
Dimensiones de embalaje	(An.xLar.xAl) 661 x 822 x 380 mm / 26,02 x 32,36 x 14,96 pulgadas
Accesorios estándar	Cable de corriente, control remoto inalámbrico, HDMI para adaptador DVI
Peso del envío desde fábrica	27 kg (59,5 lbs.)
Certificaciones	Cumple con las reglas y reglamentos de FCC, parte 15 Clase A y CE EN55022 Clase A, RHoS
Garantía	3 años estándar, cuarto o quinto año opcional

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

