

OverView cPG84 (Atlas C4)

84" Display Wall system integrating 3-panel Poly-Silicon LCD technologie with XGA resolution.



Product specificaties

OVERVIEW CPG84 (ATLAS C4)

General specifications	
Resolutie	XGA
Beeldverhouding	4:3
Kleuren	16.7 millions
Lamp	• 100 Watt lamp • operation time 8,000 hours (average)
Wisselstroom	95-230 VAC ± 10%, 50-60 Hz
Vermogen	140 W
Luminantie	262 cd/m² 76 ftL
Helderheid	600 lumens
Contrast	250:1
Helderheidsuniformiteit	> 95%
Afmetingen structuur	• Diagonal 84" • Width 1708mm / 67.24 in. • Height 1281mm / 50.43 in. • Footprint 1041mm / 41 in. • Depth 1186 mm / 46.68 in. • Socket heigth 486 mm / 19.13 in.
Naleving van milieuwetgeving	• Operating temperature: 17 °C -27 °C or 62 °F -80 °F • Humidity: recommended 40% -60%, non condensing Typical for stiched screens.
Schermen	• high gain screens for high brightness and high contrast black screens for wide viewing angles • other screens on request

Laatst bijgewerkt: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

