

Galaxy NW-12

3칩 방식의 DLP 프로젝터(3D 스테레오, 네트워크 기반, 12,000lm, WUXGA)



Barco의 Galaxy NW-12는 기본 WUXGA(1920x1200) 해상도를 제공하는 세계 최초의 액티브 3D 입체 프로젝터입니다. 이 제품은 단일 또는 다중 프로젝터 협업 디스플레이 시스템에 맞는 탁월한 선택입니다.

Barco XDS Control Center 소프트웨어 제품군의 완벽한 호환성 덕분에 Galaxy NW-12는 Windows 데스크탑을 통해 로컬 및 네트워크 소스에 직접 액세스를 제공합니다. 사용자는 2D 및 3D의 어떤 조합으로도 크기 조정 및 스크린 어느 위치에서나 오버랩을 위한 이동이 가능한 여러 개의 창으로 소스를 표시할 수 있습니다.

뛰어난 입체감 유지관리가 필요없는 디자인

Galaxy NW-12는 동급 최저의 노이즈 레벨을 자랑하며 완벽한 밀폐형 수냉식 광학 엔진으로 인한 시스템의 긴 수명을 보장합니다. 이를 통해 프로젝터 내부에 유입되는 먼지로부터 안전할 뿐만 아니라 일괄적인 유지관리 절차가 없어지고 잠재적인 시스템 다운타임이 줄어듭니다.

시스템 통합을 위한 최적화

Barco Galaxy NW-12는 다음과 같은 여러 기능을 통해 멀티 프로젝터 시스템 통합에 맞게 최적화되었습니다. •엣지 블렌딩 기술은 프로젝션에 포함된 모호한 오버랩 존을 제거하여 하나의 지속적인 영상을 재생합니다. •DynaColor 및 연결식 CLO(Constant Light Output)는 스크린 전체에 걸쳐 동일한 밝기 및 색상을 보장해 줍니다. •이미지 와핑 기능(기하학적 보정)은 다른 각도 및 원형 또는 굴곡 표면을 통해 정확한 프로젝션을 가능하게 합니다.

기술 사양

GALAXY NW-12

일반 사양	
광 출력	12,000 lm
명암비율	최대 2,000:1
해상도	WUXGA(1920x1200px)
칩 유형	3칩 방식 DLP
램프	2kW 제논 램프
램프 보증서	750시간 보증
무게	70kg(154.2lbs)
크기(WxLxH)	590x913x345mm(23.22x35.94x13.58")
렌즈범위	수평 최대 -/+ 65% 수직 최대 -/+ 110%
표준 입력	두 개의 듀얼 링크 DVI 스테레오 동기 입력 3개(미니 DIN)
옵셔널 입력	유휴 레이어 2개(옵션 참조)
통신 포트	RS232(D9) 10/100 Mb/s 이더넷(RJ45)
데이터	아날로그 소스(최대 270MHz의 화소 클럭) DVI 소스(최대 300MHz의 화소 클럭(WUXGA 120 Hz 포함))
안전	ETL60950 및 EN60950 CE 준수 CCC 준수
AC 전원	220V-240V
최대 소비 전력	2,800W / 9,560 BTU

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

