

# OverView KVD-5521D

55-дюймовая LCD-видеостена со сверхтонкими рамками (UNB) для областей применения начального и среднего уровня



- Яркость 500 нит, поколение рамок UNB
- Превосходная цветопередача и яркость между панелями
- Удобный интерфейс настройки и управления видеостенами
- Автоматическая система калибровки яркости и цвета Sense X со встроенными датчиками
- Решение без использования вентиляторов для бесшумной работы
- Снижение энергопотребления
- Опциональные сервисные пакеты на 5 лет

Новая OverView KVD-5521D от Barco — это высокопроизводительная 55-дюймовая LCD-панель среднего уровня яркости (типичное значение 500 кд/м<sup>2</sup>) с оптимизированной стоимостью, предназначенная для использования в мозаичных видеостенах. Благодаря ширине рамки UNB 3,4 мм, великолепным цветам и пониженному энергопотреблению по сравнению с предыдущими моделями, OverView KVD-5521D представляет собой отличное решение для задач начального и среднего уровня.

## Идеальное изображение с автоматической калибровкой цвета и яркости

OverView KVD-5521D входит в широко известную и ведущую в отрасли линейку LCD-видеостен OverView от Barco, которая дополняет премиальную платформу Barco UniSee. Исключительно инновационная автоматическая система калибровки цвета и яркости в режиме реального времени Barco Sense X гарантирует, что вся стена будет постоянно демонстрировать идеально сбалансированное изображение. Это позволяет избежать нежелательного изображения «шахматной доски» на видеостенах. Barco — единственная компания на рынке, поддерживающая этот тип автоматической калибровки в реальном времени с помощью встроенных датчиков яркости и цвета.

## Увеличение времени безотказной работы, снижение потребляемой мощности

Менеджер видеостен Barco значительно упрощает управление видеостеной, повышая удобство использования.

По сравнению с предыдущей моделью KVD-5521D потребляет на 25% меньше энергии. Это помогает компаниям не только сократить расходы, но и достичь своих целей в области устойчивого развития.

**Технические характеристики****OVERVIEW KVD-5521D**

<b>Панель</b>	
Разрешение	Full HD (1920 x 1080 пикселей)
Подсветка	Светодиодные видеостены прямого проецирования
Форматное соотношение	16:9
Освещенность	500 кд/м2 (номинал)
Контрастность	1200:1 (номинал)
Белая точка	Собственная: 10 000 К (номинал)
Калибровка	Автоматическая калибровка цветов и яркости Sense X
Срок службы подсветки	50 000 ч (номинал)
Охлаждение	Без вентилятора
Затуманенность экрана	25%
Равномерность	9P: 95%
Рабочая температура	0–40°C
Влажность при эксплуатации	20–80% (без конденсации)
Температура при хранении	-20–60°C
Влажность при хранении	10–80% (без образования конденсата)
Монтаж	VESA 600 x 400
<b>Электропитание</b>	
Входное напряжение питания	100–240 В перем. тока 50–60 Гц
Энергопотребление	160 Вт (500 нит, собственная)
Тепловыделение	546 BTU/h
<b>Размеры</b>	
Габариты	1213 x 683,8 x 122,5 мм   47,77 x 26,94 x 4,83 дюйма
Диагональ деятельного экрана	55 дюймов (1397 мм)
Область деятельного экрана	1211,3 x 682,1 мм   47,62 x 26,79 дюйма
Вес	27,55 кг   60,74 фунта
Общая ширина рамки (два соседних дисплея)	Поколение UNB (3,4 мм   0,14 дюйма)
<b>Возможности подключения</b>	
DisplayPort	2 входа DP 1.2 (если длина кабеля превышает 3 м (10 футов), необходимо использовать кабели DisplayPort 1.2) 1 выход DP 1.2
Выход HDMI	2 входа HDMI 2.0
Порт Ethernet	1
USB	1 вход (только для питания)
HDCP	Да (HDCP 2.2)
<b>Модель</b>	
Название модели	OverView KVD-5521D

**Создано: 17 Май 2024**

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).