


# ClickShare C-10

Apresentação interativa sem fio para qualquer espaço de reunião



- **Recursos interativos:** touchback, anotação e quadro-negro
- **Maior colaboração com 2 fontes na tela**
- **ClickShare Button(s) icônico(s) para funcionários e convidados**
- **100% seguro, criptografado e gerenciado em nuvem**

ClickShare C-10 traz apresentação interativa sem fio para qualquer espaço de reunião. O compartilhamento de conteúdo é simples, com apenas um clique no ClickShare Button (Windows ou Mac) ou no aplicativo ClickShare (laptop, celular ou tablet). Comece a apresentar em segundos: sem cabos, sem download de software, sem necessidade de treinamento.

## Especificações técnicas

## CLICKSHARE C-10

### Especificações gerais

Sistema operacional	Windows 10 e macOS 11 (BigSur) e superiores. Android v9 ou superior (Aplicativo ClickShare)* iOS 12 ou superior (Aplicativo ClickShare)*
Saídas de Vídeo	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DisplayPort 1.2 (only Gen2)
Saída de áudio	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
Buttons do ClickShare	1 ou 2
ClickShare App	Desktop e móvel
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Número máximo de conexões simultâneas (com botões e/ou 32 aplicativo)	
Nível de Ruído	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-40°C
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK em modo autônomo WPA2-PSK ou IEEE 802.1X usando o ClickShare Button em modo de integração da rede
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Alcance	Ajustável com a modulação de intensidade do sinal; máximo de 30 m (100 pés) entre o ClickShare Button e a ClickShare Base Unit Faixa de frequências de 2,4 GHz e 5 GHz
Faixa de frequência	2.4 GHz e 5 GHz (canais DFS suportados em um número seletor de países)
Conexões	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Tipo-C 3.0 (front); 1x USB Tipo A 3.0 (front)
Faixa de temperatura	Operacional: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx: 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Umidade	Armazenamento: com umidade relativa de 0 a 90%, sem condensação Operação: umidade relativa de 0 a 85%, sem condensação
Sistema antifurto	Trava de Kensington
Certificações	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Sim
Room Dock (peripheral support)	Não
Vista local	Sim
Conexão de rede	LAN e Wi-Fi
Management and reporting	Sim
Garantia	1 ano padrão. 5 anos de cobertura via SmartCare
*	* depende da configuração, disponível em atualizações de firmware futuras

Gerada em: 30 May 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique [www.barco.com](http://www.barco.com) para obter as especificações mais recentes.