

# SAN-050

Barco CTRL 플랫폼 통합을 위한 강력한 디코더



- 보안 어플라이언스 노드
- 4KUHD 또는 풀 HD 출력 4개
- 소형 설계

Barco의 SAN-050는 강력한 보안 애플리케이션 노드입니다. Barco CTRL 시스템의 네트워크 시각화 환경에서 사용됩니다. 디스플레이 컨트롤러에는 필요한 모든 렌더링 작업을 수행하는 고급 그래픽 카드가 있습니다.

## 기능:

- 소형 설계
- 최대 4K-UHD 해상도 또는 풀 HD 4개
- 가장 광범위한 지원 코덱 및 형식 목록
- 이중 네트워크 인터페이스
- 유연한 소형 폼 팩터에서 저소음으로 작동
- 성숙하고 강력하며 신뢰할 수 있는 Barco의 품질

**기술 사양****SAN-050**

일반 사양	
네트워크	1Gb/s 이더넷 2개 -능동형 장애 복구
출력	Video outputs (HDMI™ 2.0 -No CEC onboard):  Up to 1x 3840x2160 @60Hz Up to 4x 1920x1080 @60Hz  Audio outputs:  1 x 3.5mm Stereo Jack Line-out 1 x 3.5mm Stereo Jack Mic-in
입력	Barco CTRL 비디오 및 대화형 소스
USB	USB 3.0(Type A) 2개 \nUSB 2.0(Type A) 2개
크기	28 x 180 x 190 mm
전원 공급 장치	19 DCV, 3.42A
전력 소비	25W 일반 작동, 최대 65W
무게	1.03 kg
온도 범위	0° -40° C   32° -104° F
습도	최대 80%(비응축)
소음도	최대 24dbA(거리 1m/32.8ft, 온도 25°C에서 측정)
규정 준수	CE, CB, UL, FCC Class B BIS, KC, CU-EAC, CCC, DoC, RCM, TAA 규정 모델 이름: P50_X
MTBF	398,000 시간
주문 정보	R985005B   보안 어플라이언스 서버 US R985005D   보안 어플라이언스 서버 IN R985005F   보안 어플라이언스 서버 EU R985005G   보안 어플라이언스 서버 UK R985005I   보안 어플라이언스 서버 CN R985005AU   보안 어플라이언스 서버 AU R985005BTW   보안 어플라이언스 서버 TW R985005   보안 어플라이언스 서버 전원 케이블 없음

**작성일: 29 Apr 2024**기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 [www.barco.com](http://www.barco.com)에서 확인하십시오.