

RLM R6+ Performer

<P>SXGA+, 6,000 lumens three-chip DLP projector</P>



Технические характеристики**RLM R6+ PERFORMER****Общие характеристики**

Светоотдача	6500 Center lumen 6000 ANSI Lumen
Разрешение	1400 x 1050 (native)
Однородность яркости	> 90% for the total screen
Уровень контрастности	1600:1 (full field)
Дисплей	3 Chip DLP SXGA+ (resolution of 1400 x 1050 pixels (aspect ratio 4:3)).
Схождение	Max allowed convergence drift is 0.5 pixel. This is checked on vertical and horizontal midlines only. Corners are not applicable for convergence error. This is measure with TLD 1.2 lens on axis.
Особенности	▪ AutoImage ▪ Advanced picture-in-picture ▪ Seamless switching with effects ▪ Standard light shutter ▪ Advanced digital zoom ▪ Rigging point ▪ Carrying handle ▪ Frame ▪ P7 color processing
Картинка в картинке (PiP)	Up to 4 sources simultaneously (2 data, 1 video and 1 SDI)
Входы	Fixed inputs ▪ 1x Configurable 5-Wire (BNC) ▪ 1x Composite Video (BNC) ▪ 1x S-Video (4-pin mini-DIN) ▪ 1x analogue RGB (D15 connector) ▪ 1x SDI/HDSI (+ loop through) ▪ 1x DVI (Digital Visual Interface)
Выходы	HDSI/ SDI loop out
Коммуникация	▪ 1x RS-232C IN (D-9 connector) ▪ 1x RS-232C OUT (D-9 connector) ▪ 1x RS-232C IN (XLR connector) ▪ mini-jack for wired remote control
Совместимость	▪ All current video sources (PAL, SECAM, NTSC) in Composite, S-VHS, Component or RGB formats ▪ All currently proposed HDTV, extended and improved television standards (1080i, 720p) ▪ All computer graphics formats from VGA, SVGA, XGA, SXGA, full HD to UXGA ▪ Most Macintosh computers ▪ Electronic workstations with a resolution up to 1600 x 1200 pixels at 75 Hz ▪ Most computer sources with a pixel clock up to 200 MHz ▪ DVI sources up to SXGA+
Совместимость со входным источником	1600 x 1200 (max. input)
Размер экрана	From 1-7m / 3-23ft.recommended
Частота сканирования	Pixel clock >162Mhz (UXGA 60hz)
Соединение сети	Optional (10 base-T)
Окружающая Температура	Max 40°C (104°F)
Лампа	2 x 250 W mercury Lamp warranty: 1000 hrs

Технические характеристики**RLM R6+ PERFORMER**

Объективы	Lens	Order Nr
	TLD (HB) 0.8	R9842040
	TLD (HB) 1.6 - 2.0	R9842060
	TLD (HB) 2.0 - 2.8	R9842080
	TLD (HB) 2.8 - 5.0	R9842100
	TLD (HB) 5.0 - 8.0	R9842120
Перемещение объектива	Vertical: -10% to +110% Horizontal: -50% to +50% (small differences occur per lens type)	
Кодировщики сигнала от объектива	On zoom and focus (with TLD lenses)	
ScenergiX	Standard horizontal and vertical electronic edge blending	
Ядро Sealed DLP™	Standard	
Фильтр тонкой очистки от пыли	Metal filters	
Уровень шума	42 dB(A) (at 40°C)	
Напряжение электрической сети	92-240 V / 50 -60 Hz	
Энергопотребление	700 W	
Расcеяние потребляемой энергии	Max 2217 BTU/h	
Мощность переменного тока	90V -255V (50 Hz -60Hz)	
Вес	Projector: 25 kg (56 lbs) Frame: 5 kg (11 lbs)	
Габариты	W x L x H 705 x 707,8 x 316,5 mm (27.8 x 27.9 x 12.5 inch)	
Транспортировочные габариты	Width: 56 cm Height: 100 cm Depth: 100 cm Floor Space: 1 m² Volume: 0,56 m³ Gross Weight: 65 kg	
Правила безопасности	Compliant with UL1950 and EN60950	
Электромагнитная совместимость	Complies with FCC rules & regulations, part 15 Class A and CE EN55022 Class A	
Информация о заказе	Projector body (without lens): R9010270 Spare dual lamp: R9852940	

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com**BARCO**