


# FLDX 2.5 - 4.6 (EN64) 镜头

带编码器的长变焦镜头



EN64 是一款全玻璃镜头，旨在优化投影产品的图像质量和性能。内部镜头元件经过精心挑选并应用涂层，以实现最高分辨率性能，并且涂层进一步优化了用于夜视和红外传输，可用于夜视镜训练。镜头配有编码器，可准确定位变焦、对焦和光圈。

也可借助适配器用于巴可 Fx400-HR 系列。

还可以在带有适配器和相关软件的巴可 F80 系列上使用。

**技术规格****FLDX 2.5 - 4.6 (EN64) 镜头**

一般规格	
工作F/#	F 2.04-2.87 电动光圈 F/2.04-6.0
变焦倍率	1.85 电动变焦和对焦
平台	对于 Fx40、Fx70、F80（需要镜头适配器 -R98014421）、F90 和 Fx400（需要镜头适配器 -R9802623）
投射比例	DMD 芯片 4K 2.19-4.05:1 WQXGA 2.50-4.63:1 WUXGA 2.33-4.32:1 TR: 镜头前, 111.4" @6m 图像尺寸公差 +/-2%
焦距	49.52-91.6 毫米
对焦范围	标准: 2.5m-25m (光学)
净重	3.08 千克

生成于: 04 Jul 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn), 获取更新信息。