

Cineo30

포스트 프로덕션용의 매우 정밀한 DLP 프로젝터



Cineo30은 그레이딩, 편집 및 프리뷰 제품군을 염두에 두고 설계되었으며, 절대 컬러와 보정 정확도를 제공합니다. 최대 4미터 너비의 스크린을 모두 채울 수 있는 충분한 밝기로 생산별 프로젝션 애플리케이션을 자유롭게 사용자 설정할 수 있습니다.

고유한 RealColor 컬러 관리 시스템은 XYZ 축을 따라 ± 0.002 점만의 컬러 정확도를 제공합니다. 통합자와 사용자는 1D 및 3D LUT에 따른 적합한 보정을 위한 기본 제공 컬러 관리 제품군 또는 타사 솔루션 중 하나를 사용할 수 있습니다. 고광도 출력 덕분에 디지털 영화의 표준인 14ftL의 최대 4미터 스크린에 사용할 수 있습니다.

- ± 0.002 점 컬러 정확도
- REC709 최소 네이티브 컬러 공간
- DLP® 기술
- 3D 입체 모델 사용 가능
- 스크린 크기에 맞게 사용자가 밝기 출력 조정 가능
- 다양한 범위의 HD 렌즈 옵션
- Failsafe DuArch™ 아키텍처
- 이더넷 관리