

# PGWU-61B

Proiettore DLP ANSI da 5.900 lumen a singolo chip WUXGA



**6K**  
LUMENS

**1**  
CHIP  
DLP

- Design senza pulsanti e senza cavi
- Ottima qualità delle immagini
- Consente l'integrazione ClickShare e HDBaseT

Questo prodotto è disponibile solo in Cina e tramite partner di distribuzione.

L'attraente proiettore bianco si adatterà perfettamente alle moderne sale riunioni o sale conferenze e consente di svolgere il proprio lavoro senza preoccuparsi della tecnologia.

## Cosa amerete di questo proiettore

- Design elegante che si adatta perfettamente agli interni dell'ufficio
- Immagini di alta qualità con un livello impareggiabile di dettaglio e contrasto
- Nessun pulsante e nessun cavo per un semplice funzionamento e una minore confusione
- Tecnologia DLP affidabile per una vera tranquillità mentale
- Facile aggiornamento a futuri add-on di connettività
- Costi di proprietà contenuti grazie alla tecnologia DLP e a elementi ottici sigillati
- Modalità immagini preimpostate che consentono una gestione dei colori flessibile
- Menu di controllo intuitivo con le funzionalità più comuni a portata di mano
- Controllo remoto di facile utilizzo con un solo pulsante

ClickShare InsideSupportando l'integrazione di moduli di connettività opzionali, i proiettori Barco Corporate AV sono totalmente a prova di futuro e sono facilmente aggiornabili con funzionalità extra. Basata sul sistema di presentazione wireless di Barco ClickShare, l'opzione 'ClickShare Inside' è facilmente integrabile sotto la cappa del proiettore e consente agli utenti di condividere in modalità wireless i propri contenuti sullo schermo, per una reale collaborazione.

#### ClickShare Inside

Supportando l'integrazione di moduli di connettività opzionali, i proiettori Barco Corporate AV sono totalmente a prova di futuro e sono facilmente aggiornabili con funzionalità extra. Basata sul sistema di presentazione wireless di Barco ClickShare, l'opzione 'ClickShare Inside' è facilmente integrabile sotto la cappa del proiettore e consente agli utenti di condividere in modalità wireless i propri contenuti sullo schermo, per una reale collaborazione.

## Specifiche tecniche

## PGWU-61B

### Specifiche generali

Tipo di proiettore	Proiettore DLP a singolo chip WUXGA
Tecnologia	DMD da 0,67"
Ruota di colori	6S standard (RGBYCW)
Risoluzione	1.920 x 1.200 WUXGA
Luminosità	5.900 lumen ANSI* 4.250 lumen ANSI (modalità Eco)* *Misurazione, condizioni di misurazione e metodo di annotazione conformi alle normative internazionali ISO 21118.
Rapporto di contrasto	1.100:1 / 4.800:1 (modalità di contrasto dinamico)
Uniformità della luminosità	85%
Proporzioni	16:10
Tipo di obiettivo	Obiettivo G
Ottiche	0,95-1,22:1; 1,22-1,53:1; 1,52-2,92:1; 2,90-5,50:1
Spostamento obiettivo ottico	Verticale: da -100% a +100% / Orizzontale: da -28% a +28%
Correzione del colore	CCN (per 1 chip)
Lampade	Ushio 1 x 465 W
Durata lampada	Fino a 1.500 ore (modalità piena potenza)/Fino a 2.000 (modalità eco)
Trasporto con lampada	Sì
Elemento centrale DLP™ sigillato	Ermeticità tra prisma TIR e DMD
PIP avanzato	Sì
Orientazione	tavolo -soffitto
Correzione trapezoidale	Sì
Ingressi	G/Y, B/Pb, R/Pr, H/C, V; VGA; CVBS; HDMI-1 v1.3 ; DVI-D
Risoluzioni in ingresso	fino a WUXGA (1.920 x 1.200) 60 Hz
Strumenti software	Projector Toolset
Controllo	IR, RS232, RJ45
Connessione in rete	10/100 Base-T, connessione RJ-45
Requisiti di alimentazione	100-240 V / 50-60 Hz
Consumo energetico max	585 W a 110 V/540 W a 220 V 470 W a 100 V CA/460 W a 240 V CA (modalità eco)/inferiore a 0,5 W (standby)
Livello di rumore (tipico a 25°C/77°F)	Tipici 40 dBA (modalità luminosa)/37 dBA (modalità eco)
Temperatura ambiente in funzionamento	5-40 °C / 41-104 °F (livello del mare)
Umidità in funzionamento	10-85%
Dimensioni (PXLXA)	475 x 565 x 253,6 mm
Peso	17 kg
Dimensioni imballaggio (P x L x A)	934 x 574 x 440 mm
Peso con imballo da fabbrica	23 kg
Certificazioni	Certificato test CB, US emc, sicurezza US, CE emc e sicurezza, CCC emc e sicurezza
Garanzia	Garanzia standard di 3 anni** **Garanzia e condizioni di assistenza possono variare da regione a regione. Per maggiore dettagli, contattare il proprio rappresentante di vendita o di servizio locale

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.