


Galaxy NW-12 EX

Projecteur DLP à trois puces, WUXGA, 12 000 lumens, réseau-centrique, stéréo 3D



Facilité d'utilisation maximale

Grâce à sa compatibilité totale avec la suite logicielle XDS Control Center de Barco, le Galaxy NW-12 offre un accès direct aux sources locales et en réseau dans l'environnement familier du bureau Windows. Vous pouvez afficher vos sources dans plusieurs fenêtres qui peuvent être redimensionnées, glissées et se chevaucher partout sur l'écran, pour toute combinaison de 2D et de 3D.

Qualité stéréoscopique suprême

Conception ne nécessitant aucune maintenance

Le Galaxy NW-12 est doté d'un niveau sonore parmi les plus bas dans sa catégorie et d'une durée de vie du système garantie par l'étanchéité totale de son moteur optique à refroidissement liquide. Cela empêche non seulement la poussière de pénétrer à l'intérieur du projecteur, mais rend inutile les procédures de maintenance et réduit considérablement l'indisponibilité potentielle du système.

Optimisé pour l'intégration d'un système

Edge blendingDynaColorCLOWarping Le Galaxy NW-12 de Barco est optimisé pour l'intégration d'un système multi projecteurs grâce à différentes fonctionnalités : • La technologie génère une seule image continue sans zones de chevauchement floues à l'endroit où les projections convergent. • Les technologies et (Constant Light Output) garantissent les mêmes niveaux de couleur et de lumière sur l'ensemble de l'écran. • La technologie (correction géométrique) permet une projection précise à partir de différents angles et sur l'ensemble des surfaces sphériques et courbes.

Spécifications techniques

GALAXY NW-12 EX

Spécifications générales	
Luminosité	12 000 lumens
Taux de contraste	jusqu'à 2 000:1
Résolution	WUXGA (1920 x 1200 pixels)
Type de puce	DLP à trois puces
Lampe	Lampe au xénon 2 kW
Garantie des lampes	750 heures garanties
Poids	70 kg (154,2 lb)
Dimensions (l x L x H)	590 x 913 x 345 mm (23,22 x 35,94 x 13,58 pouces)
Décalage de la lentille	Horizontal jusqu'à +/-65 % Vertical jusqu'à +/-110 %
Entrées standard	DVI double liaison twin 3 entrées de synchronisation stéréo (mini-DIN)
Entrées en option	Deux couches libre pour : -Entrée HDCP DVI/D15 -Entrée analogique RVBHV -Entrée SDI/HDSDI -Entrée DVI double twin supplémentaire
Port de communication	RS-232 (sur connecteur D9) Ethernet 10/100 Mbps/s (sur RJ-45)
Données	Entrée double liaison twin DVI standard jusqu'à 270 MHz (HD 120 Hz) DVI double liaison twin optionnelle nécessaire en couche 2 pour le WUXGA 120 Hz Sources analogiques avec une fréquence d'horloge des pixels maximale de 270 MHz
Sécurité	ETL60950 et EN60950 Conformité CE Conforme aux normes CCC
Alimentation CA	220 V-240 V
Consommation maximale	2 800 Watts/ 9 560 BTU

Crée le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

