



# IBX1.5

Distância entre pixels de 1,56 mm, tela de LED interna de alta resolução, relação entre custo e benefício muito boa



- Blocos de 27 pol. em formato 16:9
- Apresentação de qualidade de imagem incomparável
- Menor consumo de energia
- Maximização do tempo de atividade do produto

A nova série IBX amplia ainda mais o portfólio de blocos de LED internos de alta resolução da Barco. Os blocos de 27 pol. com distância entre pixels de 1,2 mm a 1,8 mm proporcionam resultados superiores, e a série inclui todos os recursos necessários para maximizar a confiabilidade da parede de LED.

### Experiência de visualização superior

Cada bloco tendo uma relação de aspecto de 16:9, é fácil criar telas Full HD ou UHD nativas. Permite exibir vídeo nos formatos mais comuns em totalidade, sem compactação ou telas não utilizadas. Como esses blocos de LED são projetados para montagem em parede, eles possuem fácil acesso pela frente, criando uma profundidade rasa.

A tela foi aprimorada para uma faixa de cor ideal, nível de cinza e apresentação de detalhes, e foi projetada para ter planicidade perfeita e amplo ângulo de visualização. A série IBX também oferece recursos opcionais de monitoramento remoto, controle e calibração automática, garantindo que toda a parede esteja perfeitamente uniforme a qualquer momento.

### Relação entre custo e benefício extremamente alta

Com um consumo de energia menor em comparação com os modelos concorrentes, a série IBX garante que você não desperdice seu orçamento na conta de luz. Além disso, todos os componentes dos produtos da série IBX são feitos com materiais de alta qualidade, o que garante a longa vida útil de toda a tela e desempenho de custo ultra-alto. O que você vê é o que recebe.

**Especificações técnicas****IBX1.5****Blocos de LED**

Distância entre pontos	1.56 mm
Pixels per tile	384 x 216 px (H x V)
Vida útil do LED	100,000 hours (to 50% brightness)
Pixel density	409600 (Pixels/ m2)
Brilho	700 nits
Refresh rate	3840 Hz
Processamento interno	16 bits
Ângulo de visualização horizontal	160° (@50% brightness)
Ângulo de visualização vertical	160° (@50% brightness)
Uniformidade de brilho	>97%
Contraste	8000:1
Consumo de energia	220 W/m <sup>2</sup> (typ.) 650 W/m <sup>2</sup> (max.)
Dissipação de calor	750 BTU/h/ft <sup>2</sup> (typ.) 2217 BTU/h/ft <sup>2</sup> (max.)
Tensão de alimentação de operação	90 VAC -264VAC, 50-60 Hz
Redundant power supply	Yes (optional)
Umidade operacional	10 -85%
Temperatura operacional	-20° C to +50° C
IP rating	IP20
Dimensões	600 x 337.5 (W x H)
Peso	7.5 kg (single PSU) 8 kg (dual PSU)
Material	Cabinet: Die Cast Aluminium
Facilidade de manutenção	Front service
Instalação	Front / Back access
Certificações	BIS

Gerada em: 26 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique [www.barco.com](http://www.barco.com) para obter as especificações mais recentes.