

MiSTRIP

<P>スモール・ピッチ、LED ピクセル・ストリップ</P>



MiSTRIP はバルコのクリエイティブ・ピクセル・ストリップで、その用途は、自由な形状のビデオ・ディスプレイから建築的なビジュアル・デザインまで幅広い分野で使用できます。MiSTRIP が真のオールラウンド・パフォーマーであるのは、高輝度、高密度のピクセルピッチ、スリムで軽量ながらも高信頼なパッケージなどの特長を備えているためです。MiSTRIP の可能性は、自由なサイズ、形、様式の超高輝度ビデオ・ディスプレイだけでなく、照明効果まで無限に広がっています。また、MiSTRIP は IP65 プロテクション規格と幅広い動作温度範囲により、どのような天候でも屋外で使用することができます。

主な利点:

- ピクセル密度が高いため (13.25mm)、クリエイティブな高解像度ディスプレイを実現
- 高輝度のため、屋内、屋外の両高輝度用途において使用可能
- 従来のスクリーンとしてもクリエイティブなスクリーンとしても、フレキシブルに使用可能
- 頑丈で耐候性 (IP65)
- スリー・イン・ワン RGB LED を使用しているため、視野角が左右対称で広く、最短視聴距離が短い
- ツールー 15 ビット処理と LED レベル校正で、色と輝度の均一性を一定に維持

技術仕様**MISTRIP****一般仕様**

ピクセルピッチ	13.25mm
輝度	160カンデラ/m
キャリブレーションされた明るさ	6100Nit
視野角	145度
動作温度	-20~45°C
動作湿度	10-90%
LED構成	3イン1SMD
輝度半減値	50000時間
カラー	185兆
プロセッシング	15.8bit/各色
リフレッシュ・レート	800Hz
接続	Dサブ25
マウント	専用レールに固定
D320入力互換	データDVI/UXGAまで、SDI,HD-SDI,YUV,S-ビデオ、ビデオ
高さ	26mm
奥行き	55mm(端子含まず)
奥行き	63mm(端子含む)
長さ	1484 mm / 375 mm
証明書	UL, CE, TUV, FCC クラス A

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。