

# DP4K-13BLPHC

Кинопроектор Smart Laser для экранов премиум-класса малого и среднего размера



- **Высококонтрастные изображения**
- **Низкая совокупная стоимость владения**
- **Исключительная комфортность работы**

DP4K-13BLPHC удваивает контрастность проекторов серии Smart Laser, улучшая качество изображения на экранах премиум-класса среднего размера. Проектор обеспечивает устойчивые, четкие и высококонтрастные изображения с собственным разрешением 4K и собственной яркостью 11 500 люменов. Он идеально подходит для киноэкранов малого и среднего размера — от 8 до 13 метров (от 26 до 32,7 футов).

#### **Высочайшее качество изображения**

Проектор DP4K-13BLPHC с собственным разрешением 4K обеспечивает устойчивое изображение, отвечающее по качеству требованиям киноассоциации DCI, с непревзойденной однородностью и контрастностью 5000:1 на белом и серебристом экранах. Светоотдачу проектора можно снижать до 30% от начальной яркости, поэтому с одного и того же проектора может демонстрироваться содержимое форматов как 2D, так и 3D.

#### **Низкая совокупная стоимость владения**

Исключая все связанные с лампами расходы, DP4K-13BLPHC существенно уменьшает совокупную стоимость владения. Благодаря своей уникальной системе охлаждения проектор демонстрирует неизменную яркость на протяжении 30000-часового срока службы при обычных условиях эксплуатации.

#### **Исключительная комфортность работы**

DP4K-13BLPHC снижает эксплуатационные расходы, упрощает использование и оптимизирует затраты на персонал. У проектора значительно больше время безотказной работы. Это освобождает вас от всех связанных с лампами расходов, администрирования и обслуживания.

**Технические характеристики****DP4K-13BLPHC****Общие характеристики**

<b>Яркость</b>	11500 люмен (номинал)
<b>Собственный коэффициент контрастности</b>	5000:1 / 600:1 собственная контрастность по ANSI
<b>Основные объективы</b>	1,13–1,72; 1,35–1,86; 1,46–2,10; 1,65–2,60; 2,00–3,35
<b>Разрешение</b>	4096 x 2160
<b>Долговременная стабильность яркости</b>	30000 час. при средних условиях эксплуатации
<b>Габариты (WxLxH)</b>	Проектор: 754 x 1129 x 604 мм / 29,69 x 44,5 x 23,78 дюйма Охладитель: 561,5 x 738,5 x 348 мм / 22,11 x 29,07 x 13,7 дюйма
<b>Вес</b>	Проектор: 144 кг (318 фунтов) Охладитель: 32 кг (70,6 фунта)
<b>Длина рукава теплоносителя</b>	4 рукава: 0,5 м, 2,5 м, 5 м и 8 м (1,6 фута / 8,2 фута / 16,4 фута / 26,2 фута)
<b>Вертикальное отделение вентилятора от проектора</b>	Максимум 3 м (10 футов) (выше или ниже)
<b>Требования к источнику питания</b>	Проектор: одна фаза 200–240 В, 20 А Охладитель: получает питание от проектора
<b>Тепловая нагрузка (при максимальной мощности)</b>	10796 БТЕ/ч
<b>Окружающая Температура</b>	Не более 35°C (95°F) (проектор и охладитель)
<b>Влажность окружающей среды</b>	Не более 85% (проектор и охладитель)
<b>Media server</b>	Поддерживаются Barco Alchemy ICMP и интегрированные медиаблоки других производителей.
<b>Энергопотребление</b>	Проектор (включая охладитель): 3,3 кВт
<b>Уровень шума</b>	дБ(A) на расстоянии 1 м: 67,6 дБ(A) 62 дБ(A) (при половинной скорости вентилятора)
<b>3D-системы</b>	Поддерживаются системы активных очков и системы поляризации на серебристых экранах. Системы цветоделения (Dolby3D и 6P) не поддерживаются.
<b>Требования к безопасности</b>	Класс 1, группа риска 3 Безопасность при показе: персонал клиента должен принять меры для обеспечения лазерной безопасности (выдерживайте безопасное расстояние и высоту разделения) согласно местным правилам техники безопасности при проведении лазерных шоу. Безопасность рабочего места: клиент должен принять меры для: <ul style="list-style-type: none"><li>■ обеспечения безопасности рабочего места в соответствии с предписаниями местных органов власти;</li><li>■ базового обучения по лазерной безопасности для операторов;</li><li>■ реализации программы лазерной безопасности в компании;</li><li>■ обеспечения доступа только обученного персонала: маркировка зон и так далее.</li></ul>

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

