

ClickShare CSE-200+

Drahtlose Collaboration-Lösung für kreatives Teilen von Inhalten für Unternehmensanwendungen



- Bis zu 2 Benutzer auf dem Bildschirm
- Teilen über Laptop, Tablet oder Smartphone
- Nahtloses Umschalten zwischen verkabelten und kabellosen Quellen und Layouts
- Verbesserte Sicherheitsfunktionen
- Anmerkungen, Blackboarding und Touchback auf einer 4K-Leinwand
- Zentrale Verwaltung
- 2 Buttons im Lieferumfang enthalten

Kreativität stärkt Unternehmen. Kreative Meetings, Brainstorms und Diskussionen verbessern die Teamzusammenarbeit und die Geschäftsergebnisse. Mit der drahtlosen Kollaborationslösung ClickShare sorgen Sie für mühelose Ideen und eine effiziente Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen.

Erfahren Sie, was das aktuelle ClickShare-Update zu bieten hat

Verbessertes Teilen von Inhalten

Der CSE-200+ bietet interaktive kollaborative Erfahrungen für mittelgroße Besprechungsräume. Bis zu zwei Personen können Inhalte gleichzeitig teilen. Die Teilnehmer schließen einfach das USB-Gerät – den ClickShare Button – an ihren PC oder Mac an und zeigen ganz unkompliziert per Knopfdruck die Inhalte von ihrem Laptop auf dem großen Bildschirm im Tagungsraum an. Mit den ClickShare-Apps können Benutzer auch Inhalte von ihren Laptops, Smartphones oder Tablets teilen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Firmware auf Ihrer Base Unit installiert haben, um das System optimal mit der Desktop-App nutzen zu können.

Fördern Sie Kreativität in Ihrem gesamten Unternehmen

Der CSE-200+ wurde für unternehmensweite Implementierungen entwickelt. Es bietet einen HDMI-Eingang für ältere Geräte, einen einfachen Wechsel zwischen kabelgebundenen und kabellosen Quellen, erweiterte Sicherheitsfunktionen, vollständige Netzwerkimtegration und zahlreiche Interaktivitätsfunktionen, einschließlich Kommentarfunktion, Blackboarding und Touchback-Unterstützung auf einer 4K-Leinwand sowie zentrale Verwaltung. Mit dem CSE-200+ können bis zu zwei Personen gleichzeitig Inhalte teilen. Dies fördert die Zusammenarbeit und das Brainstorming.

Das CS-200 ist ein mit ISO 27001-zertifizierten Abläufen und Prozessen erstelltes Produkt.

Durch Hinzufügen von ClickShare CSE-200+ zu Ihrer festen Konferenzraumeinrichtung (z. B. in einem Raum für Microsoft Teams oder Zoom) verbessern Sie die Interaktivität, Produktivität und Zusammenarbeit in Ihren Konferenzen mit Microsoft Teams und Zoom. Damit liegt der Fokus in Konferenzen wieder auf echter Zusammenarbeit.

Technische Daten

CLICKSHARE CSE-200+

Allgemeine technische Daten

Betriebssystem	Windows 7/8/8.1/10, 32 und 64 Bit macOS 10.13/10.14 (Mojave) Android v7 & v8 & 8.1 (ClickShare-App) iOS 11, 12 (ClickShare-App)
Video-Ausgänge	1x HDMI 1.4b
Video-Eingänge	1x HDMI 1.4b
Ausgangsaufösung	4K UHD (3.840 x 2.160) @ 30Hz
Eingangsaufösungen	1.920 x 1.080 @30Hz
Audio	Über HDMI, analog über 3,5 mm Audio-Buchse, S/PDIF
AirPlay-Unterstützung	iOS-Mirroring (AirPlay) von iOS 9.0 bis iOS 12 / Mac OS 10.14 (Mojave)
Google Cast Support	Android 8
Miracast-Support	Windows 10
Bildrate	Bis zu 30 fps*
Anzahl gleichzeitiger Quellen	2
Anzahl gleichzeitiger Verbindungen	16
Kompatibilität mit iPad, iPhone und Android	Teilen von Dokumenten, Browsern, Kameras für Android- und iOS-Geräte via ClickShare-App
Erweiterter Desktop	Verfügbar (je nach Betriebssystem). Möglicherweise ist das ClickShare Extension Pack erforderlich.
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Standalone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X nutzen den ClickShare-Button im Netzwerkintegrationsmodus
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac und IEEE 802.15.1
Reichweite	Mit Signalstärkenmodulation anpassbar; max. 30 Meter (100 ft) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit
Frequenzband	2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt – demnächst verfügbar)
Verbindungen	1 x Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB Typ C 2.0 (Rückseite); 2x USB Typ A 2.0 (Rückseite); 1x USB Typ A 2.0 (Vorderseite) Analoger Audioausgang mit Minibuchse (3,5 mm), digitaler S/PDIF
Geräuschpegel	Max. 25 dBA @ 0–30 °C Max. 30 dBA @ 30–40 °C
Temperaturbereich	Betrieb: 0 °C bis +40 °C (+32 °F bis +104 °F) Max.: 35 °C (95 °F) bei 3.000 m Lagerung: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nichtkondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nichtkondensierend
Diebstahlschutz	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Gewährleistung	Standardmäßig 3 Jahre
*Hinweis	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

Abmessungen ClickShare-Grundgerät

Abmessungen (HxBxT)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Stromversorgung	Standard-110/220 V AC-Stecker
Stromverbrauch	Betrieb: 50 W (max.) Standby:
Gewicht	900 gr

Generiert am: 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.