

# 可立享 CS-100

用于小型会议室的独立式无线演示系统



- 无线连接到中央屏幕
- 1 用户内容上屏
- 通过笔记本电脑、平板电脑或智能手机进行共享
- HDMI 输出
- 包含一个按钮。

成功的会议的关键在于信心。对理念的信心，对演示的信心，以及对会议室所采用技术的信心。这就是巴可公司研发可立享的原因所在。用户通过此无线演示系统，可以直接在演示屏幕上分享他们的笔记本电脑或移动设备上的内容。无需线缆、无需设置、无需等待、直接加入。

了解更新可立享更新的新增功能

## 分享是一种基本的需求

CS-100 将可立享体验带到小型会议室和议事空间中，在这里基本都需要分享笔记本电脑

或移动设备中的内容。任何人，包括访客，都可以立即通过单击操作进行连接和分享，无需任何培训。用户只需将一个 USB 供电的设备（可立享按钮）插入自己的 PC 或 Mac 并单击按钮，即可将他们笔记本电脑上的内容显示在会议室大屏幕上。使用可立享应用程序，用户还可以分享笔记本电脑、智能手机或平板电脑上的内容。确保在您的主机上安装更新固件，以便获得理想的桌面应用程序使用体验。

## 独立式机型

CS-100 是一种具有 1 个 HDMI 输出的独立式机型，允许多达 8 个用户同时连接，由其中一个用户分享内容。CS-100 具有标准可立享安全功能（包括加密、登录管理和 https），还能够隐藏主机无线网络的 SSID。

CS-100 是一种利用 ISO 27001 认证流程打造的产品。

将可立享 CS-100 添加到固定会议室设置（例如 Microsoft Teams 或 Zoom 会议室）可提升 Microsoft Teams 和 Zoom 会议中的协作。它将焦点从会议转回至真正的协作。

## 技术规格

## 可立享 CS-100

### 一般规格

操作系统	Windows 10 32 位和 64 位 macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 和 10 (可立享应用程序) iOS 11、12 和 13 (可立享应用程序)
视频输出	1x HDMI
输出分辨率	1920x1080 @60Hz
音频	通过 HDMI, 通过音频插孔 3.5 毫米的模拟
帧数	更大 30 fps
屏幕上同时显示的源数	1
同时连接数量	8
iPad、iPhone 和 Android 兼容性	通过 ClickShare 应用程序共享适用于 Android 和 iOS 设备的文档、浏览器和摄像机
扩展桌面	可用 (取决于您的操作系统)。可能需要 ClickShare 扩展包。
验证协议	独立模式里的 WPA2-PSK
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n
范围	通过信号强度调制调节, 可立享按钮和可立享主机之间更长为 30 米 (100 英尺)
频段	2.4 GHz 和 5 GHz (不支持 DFS 通道)
连接	1x 以太网 LAN 100Mbit 1x (背面) + 1x USB (正面) 迷你插槽 (3.5 mm) 上的音频模拟线路输出
噪音级别	无风扇
温度范围	操作温度: 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 更高温度: 35°C (95°F) (3000 米下时) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁定
认证	FCC/CE
保修期	3 年标准
支持 Google Cast	不支持 Google Cast
*注意	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

### ClickShare Base 单元尺寸

净重	600 克 / 1.32 磅
尺寸 (HxWxD)	205 毫米 x 115 毫米 x 45 毫米 (下限) / 8.1 英寸 x 4.5 英寸 x 1.8 英寸 (下限)
功率消耗	运行: 6W (典型) / 18W (更大) 待机: 2.6W (节能待机) / 0.4W (深度待机)

生成于: 04 Dec 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 [www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn) 以了解最新规格。