

FLDX 0,8–1,21:1 (EN66) Short focus

WUXGA 0,75–1,13: 1 WQXGA/4K 0,80–1,21: 1 F80: 1,12–1,70 : 1 (WQXGA/4K UHD) (для F80 требуется адаптер объектива R9801442)



Диапазон фокусировки: 0,7–7,0 м **Проекционное отношение**

- WUXGA 0,75–1,13:1
- WQXGA/4K 0,80–1,21:1
- F80: 1,06–1,60:1 (WQXGA/4K UHD) (для F80 требуется адаптер объектива R9801442)
- F400-HR: 0,71–1,06 (собственное разрешение 4K) (требуется отдельные адаптеры объектива F400)

Технические характеристики**FLDX 0,8-1,21:1 (EN66) SHORT FOCUS**

Общие характеристики	
Платформы	Для проекторов серий F35, FL40, F70, F80* и F90 *требуется адаптер объектива R9801442. Специальное проекционное отношение для F80: 1,06-1,60:1 (WQXGA / 4K UHD)
Рабочий F/#	F 2,4-3,29 Механизированная регулировка диафрагмы, F# 2.4-6.5 с памятью
Коэффициент масштабирования	1,51 Механизированное зуммирование и фокусировка изображения с памятью
Фокусное расстояние	15,98-23,99 мм
Диапазон фокусировки	0,7-7,0 м
Вес	3,3 кг
Shipping weight	4,0 кг
Проекционное отношение	Микросхема DMD WUXGA 0,75-1,13: 1 WQXGA 0,80-1,21 : 1 Допуск на размер изображения +/-2%

Создано: 16 Mar 2023

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.