

ClickShare CS-100 Huddle

Draadloos presentatiesysteem voor huddle spaces



- Draadloze verbinding met het centrale scherm
- 1 gebruiker op het scherm
- Delen vanaf laptop, tablet of smartphone
- HDMI-uitgang

Werk beter samen, in kleine teams. Huddle spaces zijn creatieve, flexibele, eenvoudige en intuïtieve ruimtes waar je je eigen apparaat mee naartoe neemt om te delen, te discussiëren, te communiceren. Snel en eenvoudig.

Daarom heeft Barco de ClickShare CS-100 Huddle ontwikkeld. Met dit draadloze presentatiesysteem, ontworpen voor spontane samenwerking in huddle spaces, kunnen gebruikers eenvoudigweg delen wat er op hun laptop of mobiel apparaat staat, op het presentatiescherm. Geen kabels, geen instellingen, niet wachten om mee te doen. Concentreer je op wat belangrijk is.

Ontdek wat er nieuw is in de laatste ClickShare-update

Verander huddle spaces in levendige samenwerkingsruimtes

De CS-100 Huddle brengt een snelle, creatieve uitwisseling van inhoud naar kleine vergaderruimtes en huddle spaces. Het biedt je onderneming een uniforme vergaderervaring van huddle space tot directiekantoor. Iedereen – ook de gasten – kan zich aansluiten en delen, geen training nodig. Gebruik de ClickShare-app om de inhoud vanaf je apparaat op het scherm van de vergaderruimte te tonen. Zorg dat de laatste firmware-versie geïnstalleerd is op je basisstation om de beste ervaring te krijgen met de bureaubladapp. Of bestel de ClickShare Button in aanvulling op het pakket om de inhoud verrijkt en eenvoudig te delen.

Aangepast aan je bedrijf

De CS-100 Huddle is een zelfstandig model met een HDMI-uitgang, die het mogelijk maakt om tot 8 gebruikers aan te sluiten, waarbij één gebruiker tegelijk deelt. Het kan ook worden geïntegreerd in het bedrijfsnetwerk en centraal worden beheerd, om te genieten van een uniforme ervaring van je huddle space tot je directiekantoor. De CS-100 Huddle bevat de standaard ClickShare-beveiligingsfuncties, waaronder versleuteling, aanmeldingsbeheer, https en de mogelijkheid om de SSID van het draadloze netwerk van het basisstation te verbergen.

De CS-100 Huddle is gemaakt met ISO 27001-gecertificeerde stromen en processen.

Door ClickShare CS-100 Huddle toe te voegen aan je vaste vergaderruimte (zoals een Microsoft Teams-of Zoom-ruimte), verbeter je de samenwerking in je Microsoft Teams-en Zoom-vergaderingen. Het brengt de focus van vergaderen terug naar echt samenwerken.

Product specificaties

CLICKSHARE CS-100 HUDDLE

General specifications

Besturingssysteem	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShare-app) iOS 11, 12 & 13 (ClickShare-app)
Video-uitgangen	1 x HDMI
Uitvoerresolutie	1.920 x 1.080
Audio	Via HDMI, analoog via audio-aansluiting 3,5 mm
Framesnelheid	Tot 30 fps
Aantal bronnen tegelijk op het scherm	1
Aantal gelijktijdige verbindingen	8
iPad-, iPhone-en Android-compatibiliteit	Delen van documenten, browser en camera voor Android-en iOS-apparaten ClickShare-app
Uitgebreide desktop	Beschikbaar (afhankelijk van uw besturingssysteem). Vereist mogelijk een ClickShare-uitbreidingspakket.
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in autonome modus WPA2-PSK of IEEE 802.1X in netwerkintegratiemodus
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/g/n
Bereik	Instelbaar met signaalsterktemodulatie; max. 30 m (100 ft) tussen ClickShare Button en ClickShare Base Unit
Frequentieband	2,4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen worden niet ondersteund)
Verbindingen	1 x Ethernet LAN 100 Mbit 1 x USB (achterzijde) + 1 x USB (voorzijde) Analoge audio-lijnuitgang op mini-jack-aansluiting (3,5 mm)
Geluidsniveau	Zonder ventilator
Temperatuurbereik	In bedrijf: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) Max: 35°C (95°F) op 3.000 m Bij opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Bij opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, zonder condensatie In bedrijf: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, zonder condensatie
Antidiefstalsysteem	Kensington-slot
Certificeringen	FCC/CE
Garantie	Standaard 3 jaar
Google Cast-ondersteuning	Google Cast wordt niet ondersteund
*Opmerking	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions

Gewicht	600 g / 1,32 lbs
Afmetingen (H x B x D)	205 x 115 x 45 mm (min.) / 8,1 x 4,5 x 1,8 inch (min.)
Energieverbruik	In bedrijf: 6 W (standaard) / 18 W (max.) In stand-by: 2,6 W (ECO-stand-by) / 0,4 W (diepe stand-by)

Laatst bijgewerkt: 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

