

ClickShare C-5

Prosta, bezprzewodowa prezentacja jednym kliknięciem w miejscach spotkań



- Model bezprzewodowej prezentacji, klasa podstawowa
- Udostępnianie treści za pomocą aplikacji ClickShare i natywnego rozwiązania BYOD
- 100% bezpieczne, szyfrowane i zarządzane w chmurze

Product specifications

CLICKSHARE C-5

ClickShare Base Unit dimensions

Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standardowa wtyczka audiowizualna 110/220 V
Power consumption	Gotowe do użycia: 5–10 W, 24 W maks.
Weight	900 gr

General specifications

Operating system	Windows 10 i macOS 11 (BigSur) lub wyższe wersje. Android v9 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)* iOS 12 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) przy 30 Hz. HDMI 1.4b
Audio output	HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
ClickShare Buttons	0
ClickShare App	Wersja komputerowa i mobilna
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	32
Noise Level	Maks. 25 dBA w temperaturze 0–30°C Maks. 30 dBA w temperaturze 30–40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK w trybie samodzielnym WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pośrednictwem ClickShare Button w trybie integracji sieciowej
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac i IEEE 802.15.1
Reach	Regulowany z modulacją siły sygnału; maks. 30 m (100 stóp) między ClickShare Button a ClickShare Base Unit Pasmo częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz
Frequency band	2,4 GHz i 5 GHz (kanały DFS obsługiwane w wybranych krajach)
Connections	1x kabel Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB typu C 2.0 (z przodu); 1x USB typu A 2.0 (z przodu)
Temperature range	Działanie: od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F) Maks: 35°C (95°F) przy 3000 m Przechowywanie: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Humidity	Przechowywanie: od 0 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji Działanie: od 0 do 85% wilgotności względnej, bez kondensacji
Anti-theft system	Gniazdo Kensington Lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	Nie
Local view	Lokalny widok wyłącznie wyświetlacza w sali
Network connection	LAN i Wi-Fi
Management and reporting	Tak
Warranty	Standardowo 1 rok. 5-letnie usługi SmartCare
*	* dostępne w przyszłych aktualizacjach oprogramowania sprzętowego w zależności od konfiguracji

Last updated: 30 May 2024

© 2024 Barco nv. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Wszystkie nazwy marek i produktów są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi odpowiednich właścicieli. Ze względu na ciągłe innowacje, informacje i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Sprawdź www.barco.com, aby uzyskać najnowsze specyfikacje.