


# ClickShare C-10

Interaktive drahtlose Präsentationen für alle Konferenzräume



- **Interaktive Funktionen:** Touchback, Anmerkungen und Blackboarding
- **Verbesserte Zusammenarbeit** mit zwei Quellen auf dem Bildschirm
- **Ikonische ClickShare-Buttons** für Mitarbeiter und Gäste
- **100 % sicher,** verschlüsselt und über die Cloud verwaltet

ClickShare C-10 ermöglicht interaktive kabellose Präsentationen in jedem Konferenzraum. Die Inhalte lassen sich ganz einfach freigeben: mit nur einem Klick auf den ClickShare Button (Windows oder Mac) oder in der ClickShare-App (Laptop, Mobilgerät oder Tablet). Beginnen Sie Präsentationen innerhalb von Sekunden: keine Kabel, keine Software zum Herunterladen, keine Schulung erforderlich.

**Technische Daten****CLICKSHARE C-10****Allgemeine technische Daten**

Betriebssystem	Windows 10 und höher macOS 11 (BigSur) und höher. Android v9 und höher (ClickShare-App)* iOS 12 und höher (ClickShare-App)*
Video-Ausgänge	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DisplayPort 1.2 (only Gen2)
Audioausgang	HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
ClickShare Buttons	1 oder 2
ClickShare App	Desktop und Mobilgerät
Native protocols	AirPlay, Google Cast, Miracast*
Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen (mit Buttons und/oder App)	32
Geräuschpegel	Max. 25dBA @ 0-30 °C Max. 30dBA @ 30-40 °C
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Stand-Alone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X mit ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n/ac und IEEE 802.15.1
Reichweite	Einstellbar mit Signalstärkemodulation; max. 30 m (100 ft) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz
Frequenzband	2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt)
Verbindungen	1x Ethernet LAN 1 Gbit 1 x USB Typ C 2.0 (Vorderseite); 1x USB Typ A 2.0 (Vorderseite)
Temperaturbereich	Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Diebstahlschutz	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Ja
Room Dock (peripheral support)	Nein
Lokale Ansicht	Ja
Netzwerk-Verbindung	LAN und WLAN
Management and reporting	Ja
Gewährleistung	Standardmäßig 1 Jahr Garantie durch SmartCare für 5 Jahre
*	* hängt von der in zukünftigen Firmware-Updates verfügbaren Konfiguration ab

**Generiert am: 18 Apr 2024**

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).