

OverView cPG84 (Atlas C4)

84" Display Wall system integrating 3-panel Poly-Silicon LCD technologie with XGA resolution.



技術仕様

OVERVIEW CPG84 (ATLAS C4)

一般仕様	
解像度	XGA
アスペクト比	4:3
カラー	16.7 millions
ランプ	• 100 Watt lamp • operation time 8,000 hours (average)
電源	95-230 VAC ± 10%, 50-60 Hz
電力	140 W
輝度	262 cd/m ² 76 ftL
輝度	600 lumens
コントラスト	250:1
輝度均一性	> 95%
寸法ストラクチャ	• Diagonal 84" • Width 1708mm / 67.24 in. • Height 1281mm / 50.43 in. • Footprint 1041mm / 41 in. • Depth 1186 mm / 46.68 in. • Socket heigth 486 mm / 19.13 in.
環境準拠	• Operating temperature: 17 °C -27 °C or 62 °F -80 °F • Humidity: recommended 40% -60%, non condensing Typical for stiched screens.
スクリーン	• high gain screens for high brightness and high contrast black screens for wide viewing angles • other screens on request

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。