

FLD+1.2 - 1.7:1 (EN63)

F35/F70/F90: 1.12 - 1.58: 1 (WUXGA) / 1.2 - 1.7: 1 (WQXGA/4K UHD)/ F80: 1.68 - 2.38 :1 (WQXGA/4K UHD) (F80要求FLD/FLD+镜头转接器)

投射比率

- SX+ 1.20-1.70:1
- 1080 / WUXGA 1.12-1.58:1
- 全景 / WQXGA 1.20-1.70:1
- F80: 1.13 - 1.60 : 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 要求使用 FLD/FLD+ 镜头适配器)
- F400-HR: 1.06-1.50 : 1 (原生 4K) (需要使用单独的 F400 镜头适配器。)