

XMS Edge

ClickShare 및 wePresent 유닛의 클라우드 기기 관리를 위한 플러그 앤 플레이 방식의 서버 게이트웨이

- 현장 설치
- 간단한 구성 마법사
- XMS Cloud Management Platform 단일 액세스
- 기존 IT 네트워크에 안전하고 간편한 통합
- 회사 네트워크 내 ClickShare 및 wePresent 유닛의 원활한 관리
- 365일 24시간 가동 목적으로 고안된 안정적 기업 플랫폼

XMS Virtual Edge는 XMS Cloud Management Platform의 안전한 서버 게이트웨이가 되어주며 ClickShare 및 wePresent 무선 협업 기기의 대형 설비를 소유한 IT 관리자에게는 간편한 기기 관리, 직관적인 사용 환경 보장 및 유용한 분석 등과 같이 새로운 기회를 통해 작업공간의 디지털화를 실현하도록 도와줍니다.

XMS Cloud Management Platform은 수많은 건물과 지역에 분산 배치된 기기들을 원격으로 유지보수/관리/모니터링하는 문제를 완벽하게 해결해 줍니다.

XMS Cloud Management Platform에 접속하려면 클라우드 게이트웨이가 회사의 IT 네트워크에 설치되어 있어야 합니다. 따라서 무료 다운로드 소프트웨어(OVA 파일)인 XMS Virtual Edge와 Cloud의 단일 게이트웨이 역할을 하는 하드웨어 기기 XMS Edge가 제공됩니다.

모든 곳에서 제어하세요

IT 관리자는 XMS Cloud Management Platform을 통해 네트워크의 모든 Base Unit을 항상 안전하게 제어할 수 있습니다. 유닛에 안전하게 접속하여 구성을 변경할 수 있으며, 건강 상태를 확인하고 단 몇 번의 클릭만으로 최신 펌웨어로 업데이트할 수도 있습니다. 업데이트는 업무 시간 후에도 예약이 가능하므로, 소프트웨어 업그레이드가 회의 중단을 의미하지는 않습니다. 기기 상태에 대한 알림(메일, 문자 메시지, 대시보드)으로 유지보수를 더욱 최적화할 수 있으며, 회의실 사용자가 문제를 인지하기도 전에 신속한 문제 해결이 가능합니다. IT 관리자는 모든 무선 협업 기기의 실시간 정보에 접근이 가능하므로 사용자가 프로젝트 내내 최고의 회의 경험을 누릴 수 있도록 도울 수 있습니다.

열어보고, 연결하고, 시작하세요

강화된 XMS Edge는 시간을 절약해주고, IT 관리자에게 실질적으로 중요한 업무에 집중

할 수 있도록 도와줍니다. 사전 설치된 관리 서버의 설치는 매우 간단합니다. 서버의 포장을 풀고 네트워크에 연결하기만 하면 구성을 시작할 수 있습니다. 중앙 관리 솔루션을 지금 바로 가동해보십시오. Barco XMS Edge는 ClickShare 및 wePresent 플리트 관리를 호스팅하는 기업 등급 기기입니다.

XMS Edge는 현장의 기기를 XMS Cloud Management Platform에 연결하여 어디서든 최고의 보안 상태로 원격 액세스 및 제어를 가능하게 합니다. 라이브 클라우드 대시보드에 액세스하면 모든 연결 기기 상태를 모니터링할 수 있고 유지보수, 문제 해결 및 분석도 가능합니다. 시스템 관리자, 통합자 및 관리 서비스 제공자(또는 액세스가 허용된 모든 사람들)는 무한한 유연성을 누리고 개선된 서비스를 제공할 수 있습니다.

클라우드 솔루션을 통한 기기 관리가 불가능한 경우, XMA Edge를 로컬 관리 노드로 이용하는 옵션도 있습니다. 해당 현장 관리에는 하위 기능만 이용할 수 있습니다. XMS Edge로만 작업하는 경우 분석 및 보고서는 이용할 수 없습니다.

XMS Cloud Management Platform의 소프트웨어 게이트웨이로 작업하는 것을 선호하는 경우, XMS Virtual Edge에 대해 알아보세요.

기술 사양**XMS EDGE**

치수	
크기(HxWxD)	60mm x 190mm x 190mm
치수(포장)	230mm x 260mm x 308mm
무게	기기: 2.2kg 전원 장치: 0.7kg
포장 중량	4.5kg
일반 사양	
운영체제	Linux
하드웨어 구성	Intel Core i5, 7세대 8GB RAM 128GB 산업용 SSD
AC 전원	입력: 100 – 240Vac, 2A, 50-60Hz
전력 소비	83W(일반), 109W(최대)
열 소산	283 BTU/h
소음도(@ 20°C -68°F)	32 dB(A)
MTBF	47,478시간
작동 조건	0°C ~ 40°C, 최대 습도 80%, 비응축
패키지 내용	■ P110 서버 1대 ■ 전원 공급 장치 1대 ■ 지역에 맞는 메인 케이블 1개 ■ 장착 브라킷 세트 1개 ■ 수직 스탠드 1대
액세서리	VESA 키트(R9811098) 랙 마운트(R9811099)

작성일: 15 Mar 2023기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 www.barco.com에서 확인하십시오.