

# SP-4816

Système LED pour manifestations sportives offrant une luminance de 6 000 cd/m<sup>2</sup> et un pas de pixel de 16 mm



## Taux de rendement du capital investi élevé

Avec plus de 20 années d'expérience dans le domaine des écrans LED d'extérieur de grande taille et des solutions visuelles destinées au secteur de la diffusion, Barco sait mieux que quiconque comment obtenir la meilleure image pour les téléspectateurs, tout en offrant un rendement optimal pour vos investissements publicitaires. Notre système breveté de panneautique "brand-up" offre une visibilité et un retour sur investissement additionnels pour vos partenaires.

## <br xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" /><br xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" /> **Reproduction d'image supérieure pour la diffusion**

Les solutions de Barco pour périmètre de terrain sportif garantissent une reproduction de la marque fidèle et sans scintillement grâce à une excellente lisibilité en plein jour, des niveaux de contraste élevés, une synchronisation aisée avec un matériel de prise de vue professionnel et une optimisation individuelle des couleurs. Les solutions d'affichage LED périmétrique pour manifestations sportives de Barco conviennent à la fois aux applications fixes et mobiles. Il suffit d'un seul camion pour charger 225 mètres d'affichage périmétrique. Quant à l'installation, trois petites heures suffisent.

**Spécifications techniques****SP-4816****Spécifications générales**

Pas de pixels	16 mm
Luminosité	6 000 cd/m <sup>2</sup> (type)
Densité de pixels	11 250/m <sup>2</sup> 1 046/pi <sup>2</sup>
Configuration LED	1R, 1V, 1B
Angle de vision horiz.	Variation chromatique +70°/+70°
Angle de vision vert.	Variation chromatique -10°/+35°
Consommation électrique	200 W/m <sup>2</sup> (type)
Dissipation calorifique	682 BTU/h (type)
Traitement des couleurs	14 bits/couleur
Température de fonctionnement	-10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F)
Humidité (fonctionnement)	10 à 99 %
Poids / Tuile	90 kg (198,4 lb)
Dimensions (l x L x H)	2 560 x 160 x 800 mm (100,8 x 6,3 x 31,5 pouces)
Disponibilité technique	Arrière
Renforcement	IP65 (avant)/IP54 (arrière)
Certifications	CE/ETL/RohS

Créé le : 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter [www.barco.com](http://www.barco.com) pour les dernières spécifications.