


Ex

Event Master 확장 장치



- 시스템에 확장/스위칭 전원 추가
- 단순한 케이블 연결 및 시스템 설정
- 필요한 경우에만 투자하세요.

Ex를 기타 Event Master 프로세서(E2 또는 S3-4K)에 연결하여 입력 및 출력 용량을 추가하고 전체 시스템의 스케일링 및 스위칭 전력을 확장합니다.

저렴한 가격의 스케일러

Event Master Ex는 ImagePRO보다 성능이 네 배 높은 저렴한 가격의 4K60p 스케일러입니다. 단일 프로세서는 HD 소스의 4x4 스케일링 매트릭스를 제공하거나 2개의 프로세서를 연결하여 8x8 스케일링 매트릭스를 생성할 수 있습니다.

Event Master 시스템 확장

Event Master 프로세서의 입력 및 출력 능력을 확장하는 Ex는 시스템에 더 많은 스케일링 및 스위칭 성능을 부여합니다. 최대 100미터 거리까지의 적용 분야를 위해 입출력을 확장합니다.

유연하며 간단합니다

Ex는 다른 Event Master 제품과 모듈형 입출력 카드 및 소프트웨어를 공유합니다. 따라서 시스템을 유연하게 구성하고 현장 장치를 서비스할 수 있습니다. 또한 케이블 연결 및 시스템을 더 단순하게 만들어 줍니다. 입출력 장치와 Event Master 박스 사이에 최대 8개의 섬유 연결선을 사용하지 않아도 됩니다. 이제 케이블 1개와 Ex만 있으면 됩니다. 총 2개의 입력 카드와 2개의 출력 카드가 있는 2개의 Ex 프로세서를 각 E2 또는 S3-4K 링크 연결에 연결할 수 있고, 이는 E2를 위한 8개의 Ex 샷시 및 S3-4K를 위한 4개의 Ex 샷시를 제공합니다. 이는 링크 연결 당 8개의 입력 및 8개의 출력을 가능하게 하고, 다른 풀 사이즈 프로세싱 샷시를 추가하지 않고도 총 E2를 위한 32개의 입력 및 출력 및 S3-4K를 위한 16개의 입력 및 출력이 가능합니다.

기술 사양

EX

일반 사양

라이브 효과 캔버스	E2 또는 S3에 연결하고 VPU 카드가 설치되면 최대 20메가픽셀 PWW/PGM 지원. 또는 마스터 프로세서 추가 시에는 40메가픽셀 PGM
비디오 입력	입력 또는 출력이 가능한 2개의 카드 슬롯 <ul style="list-style-type: none"> Event Master 입력 카드를 사용하는 최대 8개의 입력 입력은 링크 케이블을 통해 다른 프로세서로 또는 로컬에 설치한 출력 카드로 분배할 수 있음
비디오 출력	입력 또는 출력이 가능한 2개의 카드 슬롯 <ul style="list-style-type: none"> Event Master 출력 카드를 사용하는 최대 8개의 출력 출력 소스는 링크 연결을 통한 원격 시스템 또는 로컬에 설치된 입력 카드일 수 있습니다.
젠록	BNC 커넥터에 아날로그 레퍼런스 입력. SD에서 블랙버스트 및 이중레벨 및 HD에서 삼중레벨 레퍼런스 출력은 이중레벨 및 삼중레벨 동기화 신호를 처리할 수 있는 내부 동기화 제너레이터로 제공됨
프로그램 출력	연결된 E2 또는 S3-4K 프로세서에서 만든 대상에 대한 최대 8개의 프로그램 출력.
스케일 조정 보조 출력	최대 2048x1200@60 8개 또는 4K@60 2개 사용자 정의 가능 출력 색상 보정
믹서	E2 또는 S3에 연결하고 VPU 카드를 설치하면 최대 HD 믹서 4개, HD PIP 8개, 4K 믹서 1개 또는 4K PIP 2개까지 지원
Model	NGS-1U-XXXX
스틸 스토어	내보내는 파일 크기에 따라 최대 100HD 또는 25UHD.
레이어 효과	마스터 프로세서로 결정됨
멀티뷰어	해당 없음
확장성	고유 링크를 통해 더 큰 디스플레이 적용 분야에 대해 쉽게 확장 가능 <ul style="list-style-type: none"> 더 큰 타일/블렌딩 와이드 스크린에 적용하기 위해 장치를 연결하여 사용 가능한 입력 및 출력을 늘림 독립형 운영 시 2개의 Ex 새시 연결 가능 S3-4K는 최대 4개의 Ex 새시 연결 지원(HD 비디오의 입력 16개 및 출력 16개) - E2는 최대 8개의 연결 Ex 새시 지원. (HD 비디오의 입력 32개 및 출력 32개)
HDCP	설치된 카드로 HDCP 준수 결정.
컨트롤	<ul style="list-style-type: none"> PC 및 MAC용 이벤트 마스터 스크린 관리 소프트웨어 이벤트 마스터 컨트롤러 WebUI 이더넷 RJ-45, 1000/100/10 Mbps 자동 감지
용이성	현장 수리 가능 입출력 카드(핫 스왑할 수 없음)
소음도	37dBA 공칭/45dBA 최대 팬 속도는 작동 온도에 따라 관리되는 소프트웨어입니다. 레퍼런스 ISO 7779
크기	<ul style="list-style-type: none"> 높이: 4.37cm / 1.72" RU 랙 마운트 1개 너비: 랙 마운트 포함 48.41cm/19.06" 깊이: 40.41cm/15.91 "
무게	5.53 kg(12.2 lbs)
전원	입력 전원: 100-240 VAC 50/60Hz 125W
주위 온도	0-40°C / 32-104F
주위 습도	0-95% 비응축(비작동) 0-85% 비응축(작동)
보증	3년 부품 및 인력 보증

작성일: 22 Jun 2023

기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 www.barco.com에서 확인하십시오.