MXRT-4700

Компактный контроллер отображения, 4 ГБ





- Оптимальная производительность
- Надежность
- Гарантированная поддержка рабочего процесса

Оптимизация рабочих процессов начального уровня

Видеокарта Barco MXRT-4700 объединяет в компактном корпусе все характеристики, которые можно было бы ожидать от большого контроллера отображения, обеспечивая превосходную производительность при считывании данных как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях. Эта надежная профессиональная видеокарта с графической памятью объемом 4 ГБ и тремя выходами DisplayPort 1.4 идеально подходит для мониторов высокого разрешения.

512 потоковых процессоров и поддержка PCIe® 3.0 обеспечивают высокую скорость реагирования приложений и передачи данных между графическим и центральным процессорами. Эта компактная видеокарта оснащена тремя портами для охвата большинства основных конфигураций мониторов, отличается низким энергопотреблением, имеет большой объем памяти для загрузки PACS-изображений, поддерживает эмуляцию EDID для конфигураций с несколькими рабочими станциями, а также позволяет получать изображения высокого качества благодаря 30-битной глубине цвета.

По вопросам наличия обратитесь к представителю или дистрибьютору Вагсо в вашей стране. Упоминание какого-либо продукта или услуги на этом сайте не гарантирует их наличия или потенциального наличия в вашем регионе.

- Видеопамять: GDDR5, 4 ГБ
- Пропускная способность памяти: 96 Гбит/с
- 128-битный интерфейс памяти
- 1 порт DisplayPort 1.4 и 2 порта mini DisplayPort 1.4 (в комплект входят 2 блокирующих адаптера mini DisplayPort DisplayPort)
- Максимальная потребляемая мощность: < 50 Вт



Технические характеристики	MXRT-4700
Общие характеристики	
совместимость	PCIe Gen3 x8
Энергопотребление	< 50W
Фактор формы	168 mm (L) x 60mm (H) single wide PCIe slot
Операционная система	Windows 7 (64-bit), Windows 10 (64-bit)
Платформы	Intel® and AMD architectures
Соединитель потребляемой энергии	None
Графический ускоритель	AMD Radeon Pro™
Память дисплея	4GB DDR5
	128-bit
Пропускная способность памяти	96 Гбит/с
Глубина пиксела	32-bit pixels (10-bit grayscale and 30-bit color)
Электрическая норма	DisplayPort (DP) v1.4
Прямое средство 3D-технического обеспецения	Microsoft® DirectX v12, Vulkan® 1.1, Shader Model 5.1
Аппаратная поддержка OpenGL	OpenGL 4.5
Присоединители	(1x) DisplayPort 1.4 (2x) Mini-DisplayPort 1.4
Соединяемость	Native DisplayPort suggested DisplayPort to Single-link DVI adapter available separately (2x) Mini-DP to DP locking adapter included
Температура при эксплуатации	От 0 до 55 °C
Разрешения и соответствие требованиям	FCC часть 15 класс B, CE EN 55032 ограничение B, EN 55024, UL-60950-1, BMSI CNS, CISPR-32/24, IEC609050-1, VCCI, CSA C22.2, европейская директива RoHS (2011/65/EC), Сертификат оборудования для передачи данных и связи (Республика Корея)

Создано: 18 Mar 2024

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.

