


LENTE GC (7.2 - 10.8: 1)



Especificaciones del producto**LENTE GC (7.2 - 10.8: 1)**

Especificaciones generales	
Tipo de lente	LENTE GC (7.2 -10.8: 1)
ratio de desplazamiento	7.2 -10.8 : 1
Relación focal	2,3 (gran angular) -3,1 (telescopico)
Relación de zoom	1,5x
Distancia focal	150,9-226,4 mm
Rango de enfoque	50" -500"
Distancia de proyección	7,75-116.31 m
peso	Neto: 4 kg Bruto: 6 kg
zoom motorizado	Si
foco motorizado	Si

Generado en: 15 Mar 2023

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.