


Ushio 3000W DXL-30BA



Especificações técnicas**USHIO 3000W DXL-30BA****Especificações gerais**

| | |
|---------------------------------|----------|
| Fornecedor | Ushio |
| Números do pedido do fornecedor | DXL-30BA |
| Horas de garantia | 1500 |

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

www.barco.com

BARCO