


Ushio 3000W DXL-30BAF/L



Product specificaties**USHIO 3000W DXL-30BAF/L****Algemene specificaties**

Leverancier	Ushio
Bestelnummers van leveranciers	DXL-30 BAF/L
Garantieduur in uren	1700

Laatst bijgewerkt: 22 Jan 2025

© 2025 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

www.barco.com

BARCO