


MDSC-2232

Full HD 32-inch surgical display



- For the best hand-eye coordination
- Allows for easy cleaning and disinfection
- Works with Nexxis for video-over-IP integration

Barco's MDSC-2232 is a 32" near-patient surgical display with Full HD resolution. Purpose-built for the operating room, emergency room, and pre-operative areas, it offers an easy-clean design, smart mechanics and the most detailed images in the procedure room today.

Perfect image reproduction

The display's high brightness, high contrast and full HD resolution provide surgeons with excellent depth perception and precise color and monochrome images. It presents images with unrivaled color and grayscale accuracy and with near-zero latency for perfect hand-eye coordination. Thanks to its high-bright LED backlight with light output stabilization, the surgical display also ensures a long lifetime and image consistency across displays.

Multi-source, multi-display imaging

With its broad input connectivity, the MDSC-2232 offers flexible multi-modality imaging (PiP & PaP) in new integrated operating rooms. The 32-inch display also offers integrated functionality (optional) for use with Barco's Nexxis for OR solution, ensuring smooth distribution of uncompressed video and data over the IP network without delay.

Easy to install

The MDSC-2232 comes with a smart cable management system that hides the cables for a clutter-free set-up. Its lightweight design allows easy mounting on surgical booms and spring arms. Available in two models, this surgical display also features a host of connectivity and remote control options.

Safe for medical use

Barco's MDSC-2232 allows for easy cleaning and disinfection thanks to its smooth surface and splash-proof housing (front protection level IPX5). The multi-coated glass is highly durable, scratch-resistant, and protects the LCD panel from physical damage. What's more, the display offers a unique, automated failover feature so a backup signal is always available to ensure safe surgery.

Product specificaties

MDSC-2232

General specifications

Schermt technologie	TFT AM LCD / S-IPS technology / LED backlight
Actief schermformaat (diagonaal)	31.55" (801 mm)
Formaat actief scherm (H x V)	698 x 393 mm (27.48" x 15.47")
Beeldverhouding	16:9
Resolutie	2MP (1920 x 1080)
Pixelpitch	0.364 mm
Beeldkleur	Yes
Kleurondersteuning	16.7 million (8-bit)
Kijkhoek	178°
Maximale luminantie	Maximum: 450 cd/m ² Luminance (typical) Default @ 6500K: 360 cd/m ² stabilized (typical)
Contrastverhouding	1300:1 (typical)
LCD transition time	Average total 25 msec (Rise time Tr + Decay time Tf; Tr = Gray to White, Tf = Gray to Black)
Wit punt	Native: 10000K (typical) Calibrated: 5600K, 6500K, 7600K, 9300K
Puntklok	165 MHz (maximum)
Gamma	Native, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, DICOM
Backlight sensor	Backlight stabilization
Bescherming van het scherm	Double side anti-reflective tempered glass
Keyboard	Capacitive 7-key touch keyboard
Video-ingangssignalen	MDSC-2232 DDI: ■ DVI-I Single Link (Digital & Analog – HDMI video support with HDCP) ■ DVI-D ■ Component Video RGBS / YPbPr (4xBNC) ■ S-video (4-pin Mini DIN) ■ Composite video (1xBNC) ■ 3G-SDI (2xBNC) ■ DisplayPort (VESA std 1.1a) MDSC-2232 MNA: ■ DVI-I Single Link (Digital & Analog – HDMI video support with HDCP) ■ Component Video RGBS / YPbPr (4xBNC) ■ S-video (4-pin Mini DIN) ■ Composite video (1xBNC) ■ 3G-SDI (1xBNC) ■ DisplayPort (VESA std 1.1a) ■ Nexxis fiber optic input
Video-uitgangssignalen	MDSC-2232 DDI: ■ DVI-D (output selectable from DVI-1 in, DVI-2 in) ■ S-video (4-pin Mini DIN) ■ Composite video (1xBNC) ■ 3G-SDI (2xBNC) MDSC-2232 MNA: ■ DVI-D (output selectable from DVI in, Nexxis) ■ S-video (4-pin Mini DIN) ■ Composite video (1xBNC) ■ 3G-SDI (1xBNC)
Videoformaten	VGA & DVI : Up to 1920x1200 at 60Hz (reduced blanking) ■ Maximum Hor freq: 90kHz ■ Maximum pixel clock: 165MHz ■ Maximum Ver freq: 75Hz Standard PAL and NTSC for S-Video, Composite and Component Component YPbPr/ RGBS: HDTV -up to 1080i & 1080p SDI Format Supported: 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 SDI Compliance: SMPTE 425M (Level A), SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M-C, SMPTE 296M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601 DisplayPort 1.1a: up to 1920 x 1200 60Hz
Afstandsbediening	RS-232 (D-sub 9-pin)

Product specificaties

MDSC-2232

Voedingsvereisten (nominaal)	External power supply: 100-240VAC, 50/60Hz, medical grade Display power input: ■ MDSC-2232 DDI: +24 VDC $\pm 10\%$ / 2.2 A ■ MDSC-2232 MNA: +24 VDC $\pm 10\%$ / 3 A
Stroomverbruik (nominaal)	MDSC-2232 DDI: 48W typical MDSC-2232 MNA: 65W typical
OSD-talen	English, French, German, Spanish, Italian
Dimensions display (W x H x D)	777 x 472 x 92 mm (30.6" x 18.6" x 3.5")
Afmetingen verpakt (B x H x D)	970 x 625 x 200 mm (38.19" x 24.60" x 7.87")
Net weight display	12.9 kg / 28.4 lbs (MDSC-2232) 13.3 kg / 29.3 lbs (MDSC-2232)
Nettogewicht verpakt	MDSC-2232 DDI: 19.0 kg (41.9 lbs) MDSC-2232 MNA: 19.4 kg (42.7 lbs)
Montagestandaard	VESA (100 x 100 mm, 200 x 100 mm)
Aanbevolen procedures	Endoscopy, Laparoscopy, PACS, PM, US, CT, MR
Certificeringen	■ IEC 60601-1: 2012 Edition 3.1 (Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance) ■ EN 60601-1: 2006 +A1:2013 (Medical electrical equipment". Part 1: General requirements basic safety and essential performance) ■ ANSI/AAMI ES 60601-1: 2005/(R)2012 and A1:2012, C1:2009/(R)2012 and A2:2010/(R)2012 - Med. El. Equip., Part 1: general req. for basic safety and essential performance. ■ CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1: 14 Medical Electrical Equipment - Part 1: General Requirements for Basic Safety and Essential Performance (Harmonized with Ed. 3.1) ■ Approvals/Marking: CE (Medical Device Class II), c-UL-us, DEMKO, PSE, KCC, CCC, Note: PSE is available on PSU, BIS (MDSC-2232 MNA only), INMETRO ■ Electromagnetic Compatibility: EMC Medical EMC Standards: IEC60601-1-2, EN55011/CISPR 11 Class B), FCC CFR47 part 15 & 18 Class B ■ RoHS-3, REACH, WEEE compliant ■ IP20 (IP45 monitor front side only)
Meegeleverde accessoires	Video cables (DVI DL 3m) Main cables (European , USA , Chinese) User Guide External power supply
Optionele accessoires	Display pedestal (P/N K9302060A) Power extension cable 10m Power extension cable 30m
Bedrijfstemperatuur	+10 ÷ +35 °C for performance, 0 ÷ +40 °C for safety
Opslagtemperatuur	-20 ÷ +60°C
Vochtigheid in bedrijf	10 ÷ 90% (non-condensing)
Vochtigheid bij opslag	5 ÷ 90% (non-condensing)
Bedrijfshoogte	3000m max.
Opslaghoogte	12000m max.

Laatst bijgewerkt: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

