


UDX-U32

30,000 流明、UXGA、三片 DLP 激光磷粉大型场所投影机



- 高亮度图像带来出色体验
- 节省安装和运输时间
- 采用激光磷粉光源降低成本
- 全天候运行

UDX 系列提供出色的体验，能够节省安装和运输时间，从而显著降低成本。作为市场上集成了冷却功能的紧凑型高亮度激光投影机，UDX 投影机可为各类活动和场地带来可靠而亮丽的 4K 图像。

UDX-U32 具有 UXGA 分辨率和 30,000 流明光输出，确保始终以准确的色彩完美地展示。恒定光输出 (CLO) 功能还能提供恒定的亮度和颜色，让您放心。UDX 平台提供了业内宽广的色谱。在不影响亮度的情况下，UDX 的色彩品质可以媲美有名的 Xenon 质量，表现优于 Rec. 709 色彩空间。

Cut costs with laser projection

由于采用激光磷粉光源，灯泡相关成本和维护以及图像闪烁问题都不复存在。UDX 系列提供了长使用寿命和高可靠性，以确保极短的停机时间。UDX 具有紧凑坚固的设计，帮助您减少运输和人工成本。模块化组件可以快速拆卸以节省维修时间。您还可以重复使用 TLD+ 镜头。

Pick your brightness and resolution

独特的 FLEX² 功能将允许您根据特定展演调整和锁定亮度和分辨率。使用更少的投影机即可覆盖更广泛的亮度水平和分辨率。

Faster processing for sharper images

巴可 Pulse 4K 电子平台提供了直观的界面和灵活易用的嵌入式控制软件。单步处理 (SSP) 可以实现更锐利的图像和更少的延迟。

技术规格

UDX-U32

一般规格

投影机类型	UXGA三芯片DLP数字投影机
技术	0.96" DMD™ x3
分辨率	1600 x 1200
亮度	30000 中心流明/29000 ANSI 流明/32000 ISO
对比度	对比度 2200:1 / 巴可动态对比度 20000:1
亮度均匀性	95%
宽高比	4:3
ScenergiX	水平与垂直边缘融合
镜头	TLD+ 0.73:1; 1.2:1; 0.8-1.16; 1.25-1.6:1; 1.5-2.0:1; 2.0-2.8:1; 2.8-4.5:1; 4.5-7.5:1; 7.5-11.5:1
光学镜片移动	垂直: -100%至+130% / 水平: +/-40% (记忆型变焦镜头)
色彩纠正	P7
光源	激光磷光体, 带无机荧光粉轮
光源使用期限	25000小时
挡光板	数字
双画面	同时处理两个信号源
封装DLP™内核	标准
安装角度	360°
DMX 512	标准
WARP	直接调节OSD+工具组
图像处理	内置变形和融合引擎
梯形纠正	是
集成网络服务器	是
CLO (稳定光输出)	标准
3D	主动式眼罩 (可选)、被动圆 (可选)、双闪光可达200Hz*
输入	单HDBaseT; HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10); DP 1.2 (HDCP 1.3); Quad 3G/12G SDI / BarcoLink
可选输入	Quad DP1.2
输入分辨率	从NTSC更高到4K (4096 x 2160)
更大像素时钟	600 MHz
软件工具	投影机工具组 + Android应用程序 + iOS应用程序
控制	XLR 有线 + IR、RS232、Wifi (可选)、GSM (可选)
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接、Wifi (可选)
电力要求	120-160V / 200-240V (+/-10%) , 20A, 50-60Hz
更大功耗	2900W (标准) /3100W (更大) /待机小于10W
噪音级别 (典型, 25°C/77°F时)	52dB(A)
操作环境温度	0-40°摄氏/32°-104°华氏
工作湿度	0-80% (无冷凝)
消散 BTU	更大9895 BTU/h
尺寸(宽x长x高)	660 x 830 x 350毫米 / 25.98 x 32.7 x 13.78英寸
装运尺寸	(宽 x 长 x 高) 800 x 1200 x 685 mm/31.49 x 47.24 x 26.96 英寸
净重	92 kg (202 lbs) /出厂时的重量: 110 kg (242 lbs)
标准配件	电源线、无线/XLR 有线加固遥控器、底部装备套件/夹
认证	符合UL60950-1与EN60950-1标准; 符合FCC第15部分A类规范、CE EN55032 A类规范及Rohs标准
保修期	3年

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。