

CLM-HD6

6,000 ルーメン、1080p HD シングルチップ DLP プロジェクター



Barco の CLM-HD6 プロジェクターは、効率的なハードウェア・プラットフォームで設計されています。6,000 ルーメンの光出力を有し、競争力のある価格でフル HD 解像度と高度な入力オプションを提供します。主に会議室、中規模のホール、ロビー、および美術館用に設計されています。

改善された発色

CLM-HD6 は、進化した彩度とフル HD 解像度を有するシングルチップ DLP プロジェクターです。このプロジェクターの解像度と 6,000 ルーメンの光出力は、鮮明な映像と最新の画質損失のない高精細画像およびビデオを必要とする単一スクリーン用途に理想的です。

明るく、静か、高信頼性

CLM-HD6 は、明るい HD での映写および手ごろな価格で最高度の品質を求める方にとって魅力的な選択肢です。省電力オプション、冗長性のあるランプ・システム、および耐久性の高い実績あるテクノロジーによって、CLM の総所有コストを低く抑えることもできます。信頼性があり明るく静かな役に立つ装置をお探しなら、CLM-HD6 がまさにぴったりです。

技術仕様

CLM-HD6

一般仕様

プロジェクタータイプ	フルHD シングルチップ DLP プロジェクター
使用技術	0.65 インチ DMD™ x1 カラー・ホイール: RGBYW
解像度	1,920 x 1,080
輝度	6,000 中央ルーメン / 5,700 ANSI ルーメン
コントラスト比	>1,300:1
輝度均一性	95%
アスペクト比	16:9
ScenergiX	該当なし
レンズタイプ	CWH
レンズ群	0.81:1; 1.27-1.52; 1.52-2.03; 2.03-3.85; 3.85-7.32
光学レンズシフト	垂直: -20% +120% / 水平: 20% (L) ~ 20% (R) (ズームレンズ上)
色補正	P7
ランプ	2x330W
ランプ寿命 (標準)	1,500 時間 / 2,000 時間 (最長)
ランプを装着した搬送	はい
素早く取り替えられるランプ・ハウス	はい、自動ランプ選択
お客様によるバルブ交換	該当なし
ランプ保証	120 日または 500 時間
シールドエンジン	はい
光学ダウザー	該当なし
高度なピクチャー・イン・ピクチャー	最大で同時に 2 つのソース
方向	テーブル-天井-垂直-サイド (縦長)
DMX 512	該当なし
WARP	水平+垂直キーストーン、ピンクッション
統合ウェブ・サーバー	該当なし
CLO (コンスタント照明出力)	オプション
3D	該当なし
入力	2 x HDMI (HDCP 1.3); 5-BNC (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); VGA (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); cinch (RGBs、YUV) コンポジット・ビデオ; S-ビデオ
オプション入力	該当なし
入力解像度	NTSC から UXGA (1600x1200) まで。HDTV (1920x1080) を含む
最大ピクセル・クロック	165 MHz
ソフトウェア・ツール	プロジェクション・ツールセット
制御	IR、RS232、12v 出力
ネットワーク接続	10/100 Base-T、RJ-45 接続
電源要件	100~240V/50~60 Hz
消費電力	905W / スタンバイ・モード:
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	40dB (A)
動作周囲温度	0°~40°C/ 32°~104°F
動作湿度	0~80% (結露なし)
BTU消失	最大 3,087 BTU/h
寸法 幅×長さ×高さ	436 x 550 x 236mm / 17.16 x 21.65 x 9.29 インチ
重量	24kg (53 ポンド)
梱包サイズ	(WxLxH) 661 x 822 x 380mm / 26.02 x 32.36 x 14.96 インチ
標準アクセサリ	電源コード:無線リモコン、HDMI-DVI アダプタ
工場からの輸送重量	27kg (59.5 ポンド)
証明書	FCC 法則のパート 15 クラス A および CE EN55022 クラス A、および RHoS に準拠
保証	3 年 (標準) / 4 年または 5 年 (オプション)

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。