

ClickShare CS-100 Huddle

Kabelloses Präsentationssystem für Treffpunkte



- Kabellose Verbindung mit dem zentralen Bildschirm
- 1 Benutzer auf dem Bildschirm
- Teilen über Laptop, Tablet oder Smartphone
- HDMI-Ausgang

Bessere Zusammenarbeit in kleinen Teams. Treffpunkte sind kreative, flexible, einfache und intuitive Treffpunkte, in denen Sie Ihre eigenen Geräte einsetzen, um Ideen zu teilen, zu diskutieren und zu interagieren. Schnell und einfach.

Aus diesem Grund hat Barco das ClickShare CS-100 Huddle entwickelt. Mit diesem kabellosen Präsentationssystem, das für spontane Meetings in Treffpunkten konzipiert wurde, können Benutzer einfach das, was sich auf ihrem Laptop oder mobilen Gerät befindet, über den Präsentationsbildschirm teilen. Keine Kabel, keine Konfiguration, kein Warten auf Teilnehmer. Konzentrieren Sie sich auf das, was wichtig ist.

Erfahren Sie, was das aktuelle ClickShare-Update zu bieten hat

Verwandeln Sie Treffpunkte in lebendige Orte für eine effektive Zusammenarbeit

Mit dem CS-100 Huddle können Sie schnell kreative Inhalte in kleinen Meetingräumen und Treffpunkten teilen. Er bietet Ihrem Unternehmen ein einheitliches Meeting-Erlebnis, vom Treffpunkt bis zum Sitzungsraum. Alle – auch Gäste – können ohne jeden Schulungsaufwand ganz einfach eine Verbindung herstellen und ihre Inhalte teilen. Verwenden Sie die ClickShare-App, um den Inhalt Ihres Geräts auf den Bildschirm des Besprechungsraums zu übertragen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Firmware auf Ihrer Base Unit installiert haben, um das System optimal mit der Desktop-App nutzen zu können. Oder bestellen Sie den ClickShare Button zusätzlich zum Paket für eine erweitertes und unkompliziertes Teilen von Inhalten.

Perfekt für Ihr Unternehmen

Das CS-100 Huddle ist ein eigenständiges Modell mit einem HDMI-Ausgang. Es können sich bis zu acht Benutzer verbinden, wobei jeweils einer seine Inhalte teilen kann. Es kann auch in das Unternehmensnetzwerk integriert und zentral verwaltet werden, um von einem einheitlichen Erlebnis vom Treffpunkt bis zum Sitzungsraum zu profitieren. Das CS-100 Huddle umfasst die standardmäßigen ClickShare-Sicherheitsfunktionen, einschließlich Verschlüsselung, Login-Management, HTTPS und der Möglichkeit, die SSID des drahtlosen Netzwerks der Base Unit zu verbergen.

Das CS-100 Huddle ist ein mit ISO 27001-zertifizierten Abläufen und Prozessen erstelltes Produkt.

Durch Hinzufügen von ClickShare CS-100 Huddle zu Ihrer festen Konferenzraumeinrichtung (z. B. in einem Raum für Microsoft Teams oder Zoom) verbessern Sie die Zusammenarbeit in Ihren Konferenzen mit Microsoft Teams und Zoom. Damit liegt der Fokus in Konferenzen wieder auf echter Zusammenarbeit.

Technische Daten

CLICKSHARE CS-100 HUDDLE

Allgemeine technische Daten

Betriebssystem	Windows 7/8/8.1/10 32- und 64-Bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 und 10 (ClickShare-App) iOS 11, 12 und 13 (ClickShare-App)
Video-Ausgänge	1x HDMI
Ausgangsaufösung	1.920 x 1.080
Audio	Über HDMI, analog über Audio-Buchse 3,5 mm
Bildrate	Bis zu 30 fps
Anzahl gleichzeitiger Quellen	1
Anzahl gleichzeitiger Verbindungen	8
Kompatibilität mit iPad, iPhone und Android	Teilen von Dokumenten, Browsern, Kameras für Android- und iOS-Geräte ClickShare-App
Erweiterter Desktop	Compartir documentos, el explorador y la cámara de dispositivos Android e iOS mediante la aplicación ClickShare
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Standalone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X im Netzwerkintegrationsmodus
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n
Reichweite	Mit Signalstärkenmodulation anpassbar; max. 30 Meter (100 ft) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit
Frequenzband	2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden nicht unterstützt)
Verbindungen	1 x Ethernet LAN 100 Mbit 1 x USB (Rückseite) + 1 x USB (Vorderseite) Analoger Audioausgang mit Minibuchse (3,5 mm)
Geräuschpegel	Lüfterlos
Temperaturbereich	Betrieb: 0 °C bis +40 °C (+32 °F bis +104 °F) Max.: 35 °C (95 °F) bei 3.000 m Lagerung: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nichtkondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nichtkondensierend
Diebstahlschutz	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Gewährleistung	Standardmäßig 3 Jahre
Google Cast Support	Google Cast wird nicht unterstützt
*Hinweis	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

Abmessungen ClickShare-Grundgerät

Gewicht	600 g/1,32 lb
Abmessungen (HxBxT)	205 mm x 115 mm x 45 mm (Min.) / 8,1" x 4,5" x 1,8" (Min.)
Stromverbrauch	Betrieb: 6 W (typisch)/18 W (max.) Standby: 2,6 W (ECO-Standby)/0,4 W (Deep-Standby)

Generiert am: 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.