

Carte de sortie quadruple H 2.0



- Quatre connecteurs HDMI 2.0™
- Prend en charge jusqu'à 4 flux 1600@60 ou 2 flux 4K@60p/UHD par carte (un seul câble).
- Compatible HDCP 2.2
- Assistance pour VESA/CEA et délais personnalisés
- Acquisition et configuration automatiques de la sortie

Spécifications techniques**CARTE DE SORTIE QUADRUPLE H 2.0****Spécifications générales**

Connecteurs	4 connecteurs HDMI™ pleine taille
Résolution	jusqu'à 2x 4 096 x 2 160 à 60p
Profondeur de couleur	8 bits ; 10 bits ; 12 bits (DL ou inférieur)
Caractéristiques	Mode rotation et répartiteur
Échantillonnage des couleurs	jusqu'à UHD à 60p 4:4:4 8 bits ou 4:2:2 10 bits
HDCP	Compatible HDCP 2.2
Capacité du signal	600 MHz

Specifications when used with Encore3

Connectors*	4 connecteurs HDMI™ 2.0 pleine taille
Resolution*	Prise en charge jusqu'à 4 x 4 096 x 2 160 à 60 Hz
Color depth*	8 bits ; 10 bits ; 12 bits
Color sampling*	jusqu'à UHD@60p 8 bits 4:4:4 ou 10 bits 4:2:2
HDCP*	Compatible HDCP 2.2
Signal capacity*	jusqu'à 4096x2160 à 60 Hz
*	Spécifications lors de l'utilisation avec Encore3

Créé le : 23 Dec 2025

© 2025 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

www.barco.com

BARCO