


LD (0.8:1)



Технические характеристики	LD (0.8:1)
Общие характеристики	
Моторизованное масштабирование	Not applicable
Моторизованный фокус	Yes Adapter ring required to mount the lens See 'options'
Проекционное отношение	On ELM G10: 0.8 : 1 On ELM R12: 0.64 : 1
Горизонтальное перемещение объектива	On ELM G10: Left xx% xx% Right On ELM R12/18: Left xx% xx% Right
Вертикальное перемещение объектива	On ELM G10: Up xx% xx% Down On ELM R12/18: Up xx% xx% Down

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

